# SAUTER **JCT 100**

Spessimetro per rivestimenti di nuova generazione




| Categoria | |
|---|---|
| Marchio | Sauter |
| Categoria di prodotto | Spessimetro per strati |
| Gruppo di prodotti | Spessimetro digitale di rivestimenti |
| Famiglia di prodotti | JCT |

| Sistema di misura | |
|---|---|
| Oggetto di prova rivestimento | Rivestimenti non magnetici su ferro, acciaio, Tipo F<br>Rivestimenti su metalli non magnetici, tipo N |
| Campo di misura rivestimenti [d] (µm) | 2000 µm |
| Divisione rivestimenti [d] (µm) | 0,1 µm |
| Spessore minimo del materiale di base | 300 µm |
| Piccolissimo campione, piano (raggio) | 10 mm |
| Piccolissimo campione, convesso (raggio) | 1,5 mm |
| Piccolissimo campione, concavo (raggio) | 50 mm |
| Memoria dati interna: numero di gruppi di valori | 55 |
| Unità di misura | µm<br>inch (mil) |
| Tolleranza (% da [Max]) | 2% |
| Posizione di posizionamento del sensore | interno |
| Memoria dati interna: numero di valori singoli | 60 |
| Spessimetri di rivestimenti tipo die sensor | FE<br>NFE |

| Display | |
|---|---|
| Tipo di display | LCD grafico |
| Display tipo | LCD Grafico |
| Display dimensioni | 2 " |
| Display risoluzione | 240×320 |
| Schermo reversibile | ✓ |

| Design | |
|---|---|
| Dimensioni (L×P×A) | 152×65×35 mm |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 152×65×35 mm |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 152×65×35 mm |
| Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A) | 152×65×35 mm |
| Materiale alloggiamento | plastica |

| Funzioni | |
|---|---|
| Possibilità di registrazione continua dei dati di misura | ✓ |
| Funzione valore limite | ✓ |
| Funzione Hold | ✓ |
| Funzione Peak | ✓ |
| Funzione di memoria | ✓ |
| Funzione statistica | ✓ |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore | 5 min |

| Interfaccia | |
|---|---|
| Interfacce | Bluetooth<br>USB 2.0 |

| Alimentazione | |
|---|---|
| Alimentazione in dotazione | Accumulatore |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale | EURO |
| Tipo di batteria/accumulatore | Li-Ion |
| Collegamento della batteria | Raccordi a innesto |
| Batteria tempo di carica | 20 h |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Batteria – Struttura/forma | Combinazione indivisibile di celle (pacchetto) |
| Capacità della batteria (Wh) | 4,81 Wh |
| Batteria – Contenuto di litio | 9 g |

# SAUTER **JCT 100**

Spessimetro per rivestimenti di nuova generazione

| | |
|---|---|
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione | 6 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 8 h |
| Accumulatore tempo di carica | 3 h |
| Batteria/accumulatore collegato | collegato elettricamente fisso, non isolato |

## Omologazione

| | |
|---|---|
| Marchio CE | ✓ |

## Servizi

| | |
|---|---|
| Numero di articolo per calibrazione di fabbrica | 961-112 |

## Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 250×198×50 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,20 kg |
| Peso lordo ca. | 0,75 kg |
| Peso di spedizione | 0,75 kg |

## Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| GTIN/Numero EAN | 4045761367760 |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

**STANDARD**




**OPTION**

