# KERN **KFP 15V40M**

Piattaforma: interamente in acciaio inox



## Categoria

| | |
|---|---|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Componente |
| Gruppo di prodotti | Piattaforma |
| Famiglia di prodotti | KFP-V40-IP68 |

## Sistema di misura

| | |
|---|---|
| Portata [Max] | 15 kg |
| Divisione [d] | 1 g |
| Peso minimo [Min] | 40 g |
| Collegamento della celle di carico | 6-conduttori |
| Celle di carico - Risoluzione (calibrabile) | 2 × 3000 e |
| Celle di carico OIML classe | C3 |
| Cella di carico tipo | acciaio inox IP68 incapsulate |

## Design

| | |
|---|---|
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 300×240 mm |
| Dimensioni superficie di pesata | 300×240 mm |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 300×240×107 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale piattaforma | acciaio inossidabile |
| Materiale cella (celle) di carico | acciaio inossidabile |
| Piedini di livellamento regolabili | ✓ |
| Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio | 0,1 Nm |
| Lunghezza cavo | 3 m |
| Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max] | 20 m |
| Costruzione della piattaforma | Single-Cell |
| Celle di carico - numero | 1 |

## Funzioni

| | |
|---|---|
| Protetta IP - piattaforma | nessuna protezione IP |
| Protetta IP - cella di carico | IP68, IP69K |

## Omologazione

| | |
|---|---|
| Valutazione della conformità possibile ex works | ✓ |
| Divisione di verifica [e] | 2 g; 5 g |

## Servizi

| | |
|---|---|
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 965-228 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 963-128 |

## Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 700×410×225 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 4,8 kg |
| Peso lordo ca. | 7 kg |
| Peso di spedizione | 12,9 kg |

## Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| GTIN/Numero EAN | 4045761475922 |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

### STANDARD

LC IP 68 · 1 DAY

### FACTORY

M