

BALSASNIJDER
Code 0229 458 22C

Met dit apparaat snijdt u uiterst nauwkeurig balsahout met een max. dikte van 6,35 mm in strips met een max. breedte van 20 mm. Het apparaat is uitgerust met een schroef met 32 windingen per inch zodat het mes precies 0,79 mm naar voor wordt verplaatst bij elke volledige omwenteling van het wiel. Wanneer het mes zich bij het begin tegen het gereedschap bevindt, snijdt u perfecte strips van 3,17 mm door 4 maal aan het wiel te draaien. Het meegeleverde mes is van het type 11 dat vaak wordt gebruikt voor cutters in de modelbouw. Om het mesje te plaatsen of te vervangen moet u de bevestigingsschroeven losdraaien en het mesje tussen de behuizing en het schuifgedeelte plaatsen. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en zet de schroeven vast. Houd daarbij het mesje verticaal. Deze snijder kan zowel door rechts- als linkshandigen worden gebruikt. Snijd bij voorkeur op vlakke multiplex. Beweeg de snijder naar u toe en volg de lengte van de balsalat. Wij raden aan op het mesje regelmatig te vervangen. Na elk gebruik gaat de beschermende laag verloren; het mesje begint te roesten en de punt wordt bot. Olie de schroef in met vloeibare olie, zodat het wiel probleemloos draait. Demonteer nooit het schuifgedeelte omdat dan het contact met het wiel verloren gaat. Om te voorkomen dat het apparaat snijdt wanneer dat niet de bedoeling is, moet u het schuifgedeelte tegen het gereedschap plaatsen wanneer u het niet gebruikt.

5 jaar garantie.