


Klantenbeheer:

Bij problemen of vragen over dit product contacteert u ons gewoon!
 esotec GmbH, Industriegebiet Weberschlag 9, D-92729 Weiherhammer
Van maandag tot vrijdag van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.
 Telefonisch: +49 (0)9605-92206-0
 Per E-mail bij bestellingen van wisselstukken: ersatzteil@esotec.de
 Per E-mail bij vragen over het product: technik@esotec.de
Product: artikelnummer van de fabrikant: 102069

Batterijen terugnemen

- Batterijen mogen niet met het huisvuil verwijderd worden.
- De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebruik terug te geven, bijvoorbeeld bij de openbare verzamelinstantie of daar waar dergelijke batterijen verkocht worden.
- Batterijen met schadelijke stoffen zijn met het symbool „doorstreepte afvalton“ en met een van de chemische symbolen uitgerust.



NiMh

Opmerkingen over accu's

- Accu's horen niet thuis in de handen van kinderen. Laat nooit accu's open rondslingeren. Er bestaat gevaar dat ze door kinderen of huisdiereningeslikt worden.
- Accu's mogen nooit kortgesloten, gedemonteerd of in vuur worden geworpen. Er bestaat ontploffingsgevaar!
- Uitlopende of beschadigde accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom in dit geval geschikte, beschermende handschoenen te dragen.
- Er mogen bij de wissel van de accu's enkel gelijkaardige accu's van de fabrikant gebruikt worden. Er mogen in geen geval batterijen gebruikt worden, omdat deze niet oplaadbaar zijn.
- Let bij het inleggen van de accu's op juiste polariteit.
- Bij langer niet-gebruik (bijvoorbeeld opslag) verwijdert u de ingelegde accu's om beschadigingen door uitlopende accu's te vermijden.

Verwijdering:

Geachte klant
 Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit eens van een van deze artikelen wilt ontdoen, bedenk dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grondstoffen bestaan die gerecycleerd kunnen worden.
 Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische apparatuur.
 Wij danken u voor uw hulp!

1. Inleiding

Zeer geachte klant Wij danken u voor de aankoop van de zonnelamp. Met deze zonnelamp heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd werd.

CE Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dienovereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.

Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet u, als gebruiker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen!

2. Veiligheidsaanwijzingen



Bij schade, die veroorzaakt worden door het niet naleven van deze bediningshandleiding, vervalt de aanspraak op garantie!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor volgschaden!

- Bij materiële of persoonlijke schade, die veroorzaakt worden door een onvakkundige bediening of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.
- Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om de product eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen.
- Verzekeer een vakkundige inbedrijfstelling van de zonnelamp.
- In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevalpreventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden.

3. Reglementair voorgeschreven gebruik

Deze partij lampen zijn voor de sfeerverlichting in gebruik buitenshuis. Ze zijn ontworpen voor het hele jaar door buiten te gebruiken. Het product is waterbestendig en mag niet worden blootgesteld aan direct waterstralen of ondergedompeld in water.


4. Werking

In de zon aan de interne batterij wordt opgeladen. 'S Nachts, de lamp gaat automatisch aan. Als lichtbron per vier-kleuren LEDs zijn geïnstalleerd.

Opmerking: In de winter moet de zonnemodule altijd vrij van sneeuw zijn. Telkens na maximaal 2 jaar dient het accupack gewisseld te worden.

5. Montage en ingebruikname


1. Zorgvuldig Neem de stukken uit de verpakking.
2. Schroef de transparante voorste deel van het licht en zet de schuifschakelaar op de stand "ON" (AAN).
3. Zoek een geschikte locatie voor de lamp. Ze kunnen worden opgehangen aan de clip op een koord of op bomen of struiken.



Opmerking: Tijdens de wintermaanden dient er over het algemeen met minder verlichtingsduur rekening gehouden te worden. Gelieve een zonnige dag af te wachten indien het armatuur op de eerste avond nog niet verlicht is.

6. Wisselen van de accu's

Na één tot twee jaar zal de capaciteit van het accu afnemen en moet het gewisseld worden. Het accupack (NiMh 1,2 V/ 600 mAh) is in de handel of op het internet op www.esotec.de verkrijgbaar.



Opmerking: opgebruikte accu's moeten op milieuvriendelijke wijze afgevoerd worden en horen niet thuis bij het huisvuil. Uw dealer is wettelijk verplicht, de oude accu's terug te nemen.

7. Functiestoringen

Lamp schakelt bij duisternis niet in

- Armatuur ingeschakeld?
- Een externe lichtbron (bijvoorbeeld straatlantaarn) simuleert daglicht aan de zonnemodule en verhindert het inschakelen van het armatuur. Plaats het armatuur op een donkerdere plaats.
- Accu zwak of defect? Uitwisselen van het accupack telkens na ten laatste 2 jaar!

8. Technische gegevens

| | |
|----------------------|--|
| Zonnemodule: | 2 V/ 70 mA |
| Accu: | NiMh 1,2 V/ 600 mAhV |
| Looptijd: | max. 6 uur bij volledig opgeladen batterij |
| Beschermingsklasse: | IP 44 |
| Bedrijfstemperatuur: | -20°C tot +40°C |
| Schemensensor: | Spanning aan de zonnemodule |