



Flexiform-randbescherming

Hoofdkenmerken

De uiterst flexibele randbescherming is opgebouwd uit een vertand U-profiel, wat op de plaatrand wordt geplaatst. Het profiel hoeft niet te worden verlijmd, zodat snel een fraai afgewerkte, mechanische bescherming wordt gerealiseerd.

Toepassing

Flexiform-randbescherming wordt gebruikt om bekabeling en leidingwerk in de chassis- of apparatenbouw te beschermen, die via plaatopeningen of gestante gaten moeten worden geleid.



Optimale bescherming van kabels en leidingen langs scherpe randen.

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyethyleen
Gebruikstemp.	-30 °C tot +80 °C continu, (+120 °C voor 200 h)
Brandbaarheid	UL94 HB



Materiaalgegevens	
Mat.	Polyamide 6 (PA6)
Gebruikstemp.	-60 °C tot +95 °C continu, (+130 °C voor 200 h)
Brandbaarheid	UL94 HB




Materiaalgegevens	
Mat.	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Gebruikstemp.	-60 °C tot +260 °C continu (+350 °C voor 200 h)
Brandbaarheid	UL94 V0
Certificering	PAN 6480-A





Flexiform-randbescherming



Flexiform-randbescherming

Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Plaatdikte min.	Plaatdikte max.	Breedte (W)	Breedte (W2)	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Inhoud	Mat.	Kleur
G51P										
251-10009	G51PAA	0,4	0,9	2,2	0,95	2,4	1,6	25	PE	Naturel
251-10109	G51PA	0,4	1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	25	PE	Naturel
251-10209	G51PB	1,3	2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	25	PE	Naturel
251-10309	G51PC	2,1	3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	25	PE	Naturel
251-10409	G51PD	3,3	5,0	8,4	5,1	6,2	4,3	25	PE	Naturel
251-10509	G51PE	4,9	6,7	9,9	6,7	6,4	4,5	25	PE	Naturel
251-10609	G51PF	6,5	8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	25	PE	Naturel
251-10709	G51PG	8,1	9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	25	PE	Naturel
251-10809	G51PH	9,7	12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	25	PE	Naturel
G51N										
251-21109	G51NA	0,4	1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	25	PA6	Naturel
251-21209	G51NB	1,3	2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	25	PA6	Naturel
251-21309	G51NC	2,1	3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	25	PA6	Naturel
251-21409	G51ND	3,3	4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	25	PA6	Naturel
251-21509	G51NE	4,8	6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	25	PA6	Naturel
251-21609	G51NF	6,5	8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	25	PA6	Naturel
251-21709	G51NG	8,1	9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	25	PA6	Naturel
251-21809	G51NH	9,7	12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	25	PA6	Naturel
G51T										
251-30109	G51TA	0,4	1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	3	PTFE	Naturel
251-30209	G51TB	1,3	2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	3	PTFE	Naturel
251-30309	G51TC	2,1	3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	3	PTFE	Naturel
251-30409	G51TD	3,3	4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	3	PTFE	Naturel
251-30509	G51TE	4,8	6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	3	PTFE	Naturel
251-30609	G51TF	6,5	8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	3	PTFE	Naturel
251-30709	G51TG	8,1	9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	3	PTFE	Naturel
251-30809	G51TH	9,7	12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	3	PTFE	Naturel

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.