



Handgereedschap voor bundelbanden – MK10-SB

Het metalen gereedschap MK10-SB is optimaal voor een eenvoudige verwerking van bundelbanden uit de series RPE, PE en LPH (zie hoofdstuk 1.1). Bundelbanden waarvan vooraf het bandeinde in de sluitkop is in gevoerd, kunnen worden aangespannen en door het bedienen van de knop worden afgesneden.



MK10-SB.


Handgereedschap voor bundelbanden MK20/MK21

Dit lichte, ergonomische gereedschap dient voor het spannen en snijden van standaardbundelbanden van HellermannTyton tot een breedte van 4,8 respectievelijk 7,6 mm.

Bijzonder handig uitgevoerd zijn de MK20 en MK21: band in de sluitkop invoeren, met de hand aantrekken, spannen en door verdraaien van het gereedschap afsnijden. De bundelband wordt rechtstreeks bij de kop afgesneden, waardoor een uitstekend gedeelte wordt vermeden – een bijdrage aan de veiligheid op de werkplek.



MK10, MK21.



Band invoeren en engszins aantrekken.



Spannen.



Afsnijden.

Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Bandbreedte max. (G)	Bundelband dikte	Gewicht (kg)
110-10001	MK10-SB	9,5	2,5	0,80
110-20006	MK20	4,8	1,5	0,05
110-21016	MK21	7,6	2,5	0,05

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.