



Eindafdichtingen voor laagspanning HEV

Hoofdkenmerken


HEV-eindafdichtingen worden van hoogwaardig, chemisch vernet polyolefine vervaardigd en zijn aan de binnenkant gecoat met een hotmelt-lijm. De eindafdichtingen hebben een zeer grote mechanische sterkte en bestendigheid.

Toepassing

HEV-eindafdichtingen garanderen slijtvastheid en trekbelasting voor twee-, drie- en vieraderige kabels bij het leggen van alle gangbare kabeltypen conform VDE 0271 en 0272 (0,6 - 1,0 kV), zowel binnen als buiten. De inwendige lijmlaag dicht de leidingen af tegen vocht.



Eindafdichting HEV voor tweaderige kabel.



HEV



Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.

Materiaalgegevens

Mat.	Polyolefine, chemisch vernet (PEX)
Kleur	Zwart (BK)
Krimpverhouding	tot 3:1
Dielectrische sterkte	15 kV/mm
Min. krimptemperatuur	+135 °C
Gebruikstemp.	-55 °C tot +80 °C
Brandbaarheid	ASTM D635
Certificering	Det Norkse Veritas



Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Aanbevolen toepassing (mm ²)		H min a	H max b	J min a	J max b	Maat na krimp				
		van	tot					P ± 10% b	R ± 10% b	S nom	HW ± 20% b	JW ± 20% b
Eindafdichting 2-voudig												
402-16007	216-1-B8W	2,5	10,0	21,0	9,4	9,0	2,8	76,5	20,0	15,0	1,6	1,6
402-23058	223-2-B8W	4,0	35,0	33,0	9,4	17,5	4,1	94,0	30,0	20,0	1,5	1,2
402-18051	218-2-B8W	50,0	150,0	49,0	22,9	20,0	7,6	119,0	34,0	30,0	3,2	3,2
402-19032	219-2-B8W	185	400	87,0	38,1	43,0	12,7	141,5	42,5	44,0	3,8	3,8
Eindafdichting 3-voudig												
403-18046	318-2-B8W	4,0	16,0	25,0	9,1	9,0	3,0	76,5	20,0	16,0	2,5	2,5
403-19056	319-2-B8W	16,0	35,0	31,0	17,5	15,0	4,6	93,5	28,5	23,0	2,9	2,9
403-20012	320-1-B8W	50,0	150,0	55,8	22,5	30,4	9,0	180,0	44,0	37,0	3,0	2,0
403-24016	324-1-B8W	150	300,0	90,0	34,0	35,0	14,0	200,0	50,0	54,0	3,0	2,0
403-42006	342-1-B8W2	185	400	110,0	35,0	40,0	17,5	230,0	45,0	55,0	4,0	3,5
403-41005	341-1-B8W2	240	400,0	125,0	59,0	50,8	25,4	283,0	71,0	75,0	3,8	3,8
Eindafdichting 4-voudig												
404-42022	442-1-B8W	2,5	10,0	28,0	9,0	9,0	1,8	78,0	17,0	20,0	2,7	2,0
404-08022	408-2-B8W2	4,0	35,0	35,0	12,0	15,0	3,0	95,0	24,0	22,0	2,5	2,0
404-09021	409-2-B8W2	35,0	70,0	47,4	22,9	21,5	6,4	165,0	38,1	38,1	4,1	3,3
404-18020	418-4-B8W2	70,0	150,0	60,0	22,9	30,0	6,4	202,0	38,1	38,0	4,1	3,3
404-44010	444-1-B8W2	150	400,0	95,0	35,6	45,0	12,5	240,0	55,0	50,8	4,0	3,5

a geëxpandeerd (leveringsvorm)

b gekrompen

HellermannTyton