



Helagaine HLB

Hoofdkenmerken

Helagaine HLB polyester gevlochten kous heeft een oprekverhouding van 3:1. De kous wordt geleverd in diameters van 5 tot en met 54 mm. Hierdoor kan met slechts 3 diameters een breed toepassingsgebied worden bestreken.

Grote verschillen in diameters, bijvoorbeeld door connectoren, zijn eenvoudig te overbruggen.

De kous wordt geleverd in rollen van 10 m, verpakt in een handige dispenserdoos. Deze beschermen de kous en kunnen eenvoudig en efficiënt worden bewaard. De opening van de dispenserdoos zorgt voor gemakkelijk afrollen van de kous.

Toepassing


Helagaine HLB is ideaal voor zowel de professionele gebruiker als de hobbyist. De gevlochten kous bundelt en beschermt kabels en aders, bijvoorbeeld in industriële en HiFi-installaties. Helagaine HLB biedt een goede bescherming tegen schuren, in geval van bewegende installatiedelen.

Verwerking

Het uitrafelen van de kous -tijdens het op lengte maken- kan worden voorkomen door de kous niet te knippen maar met behulp van een zogenaamde heatcutter af te smelten.



Helagaine HLB: de oprekverhouding maakt het mogelijk. Slechts drie types in een handige dispenserdoos voor bijna alle standaard diameters.



Helagaine HLB biedt oplossingen voor vele applicaties met slechts drie types.

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyester (PET)
Kleur	Zwart (BK)
Gebruikstemp.	-50 °C tot +150 °C, bij tussenpozen +200 °C
Smeltpunt	+250 °C
Zuurstof-index	34 % (NF G 07-128)



Technische specificaties					
Artikelnr.	Type	Ø D	Min. Ø	Max. Ø	Rollengte (m)
170-80150	HLB15	15	5	21	10
170-80250	HLB25	25	10	30	10
170-80350	HLB35	35	18	54	10

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.