

Istruzioni per l'uso

Cavo di collegamento e connettore
3T per sistema ibrido da 12 V.

N. d'ordine 3306473



1 Download delle istruzioni per l'uso

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (o scansionare il codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni sul sito web.

2 Utilizzo conforme

Il cavo di collegamento con connettore 3T è stato progettato per il collegamento di pannelli solari in sistemi ibridi fotovoltaici da 12 V.

Il prodotto ha categoria di protezione IP65. È protetto contro gli spruzzi d'acqua e adatto per l'uso all'esterno. Non immergere in acqua.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Un uso improprio può provocare cortocircuiti, scosse elettriche, incendi o altri pericoli.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme a queste istruzioni.

Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

3 Contenuto della confezione

- Cavi di collegamento
- Istruzioni per l'uso
- Connettore 3T

4 Spiegazione dei simboli

Sul prodotto/apparecchio o nel testo sono presenti i seguenti simboli:



Il simbolo avverte di pericoli che possono causare lesioni.

5 Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze di sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In tali casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un gioco pericoloso per i bambini.
- Se sussistono domande che non trovano risposta in questo documento, contattare il nostro servizio tecnico di assistenza clienti o un altro professionista specializzato.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un tecnico qualificato o da un'officina specializzata.

5.2 Utilizzo

- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o cadute da un'altezza ridotta possono danneggiare il prodotto.


5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti scosse, gas infiammabili, vapori e solventi.

5.4 Funzionamento

- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento dell'apparecchio.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, mettere il prodotto fuori uso e fare in modo che non possa inavvertitamente essere utilizzato. È ASSOLUTAMENTE VIETATO riparare il prodotto da soli. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

6 Panoramica del prodotto



- 1 Connettore
- 2 Prese di collegamento
- 3 Cavi di collegamento

7 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol denaturato o altri solventi chimici. Quest'ultimi possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti del prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua.

1. Scollegare il prodotto dalla rete elettrica.
2. Il prodotto può essere pulito con un panno asciutto e privo di lanugine.

8 Dati tecnici

8.1 Capacità portante

Tensione nominale..... max. 12 V/CC
Corrente nominale..... max. 2 A

8.2 Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio da -10 a +40 °C
Temperatura di conservazione da -20 fino +55 °C
Categoria di protezione IP65

8.3 Altro

Dimensioni..... Ø 80 x 50 mm (connettore 3 T), Ø 6,8 x 2500 mm (cavo)
Peso 17 g (connettore 3T), 192 g (cavo)
Tipo di cavo 2,5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm²

Polarità prese di collegamento

9 Compatibilità

I seguenti prodotti sono compatibili con il sistema ibrido da 12 V:

N. d'ordine	Prodotto
3360466	Lampada da incasso a pavimento a LED ibrida da 12 V.
3306467	Lampada da incasso a pavimento a LED ibrida da 12 V con picchetto
3306468	Lampada da terra a LED ibrida da 12 V.
3306469	Lampada da terra a LED ibrida da 12 V.
3306470	Pannello solare per sistema ibrido da 12 V.
3306471	Alimentatore per sistema ibrido da 12 V.
3306473	Cavo di collegamento e connettore 3T per sistema ibrido da 12 V.