




SpeedyTie®

Hoofdkenmerken


De SpeedyTie® kan door zijn losneembare, gepatenteerde hendel vele malen worden toegepast. Het is tevens een heavy duty band met een maximale belasting van 888N (ca. 90kg)! Deze sterkte en de lengte van 750 mm maken het mogelijk deze band op vele plaatsen in te zetten, ook als handschoenen worden gedragen. Een overlengte kan eenvoudig weggestoken worden in het tweede gat in de sluitkop. De banden zijn beschikbaar in een duidelijk zichtbare gele kleur en in weersbestendig zwart.



Gepatenteerd snelsluitmechanisme voor snelle en eenvoudige bediening.

Toepassing

De veelzijdigheid van de SpeedyTie® wordt bewezen door applicatievoorbeelden uit de praktijk. Oorspronkelijk was de band bedoeld voor de offshore industrie, de band wordt echter veelvuldig toegepast in de bouw, de steigermontage, de installatietechniek algemeen, de standbouw, de evenementenindustrie en zelfs thuis!



SpeedyTie®



SpeedyTie® – snel en eenvoudig.





Overlengten kunnen weggestoken worden.





SpeedyTie® is geschikt voor tijdelijke maar betrouwbare bundeling of bevestiging.

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyamide 6.6 slagvast, hitte- en UV-bestendig (PA66HIRHSUV)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +80 °C continu, (+105 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 HB

Technische specificaties								
Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Max. Ø	Min. spankracht (N)	Kleur	Mat.	Inhoud
115-00000	RTT750HR	750	13,0	210	888	Geel (YE), Rood (RD)	PA66	25
115-00001	RTT750HR	750	13,0	210	888	Geel (YE), Rood (RD)	PA66	5
115-00030	RTT750HR	750	13,0	210	888	Zwart (BK), Zwart (BK)	PA66HIR(S)	5

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

* hendel