



## WT 1010M KIT DI MICROSALDATURA A 1 CANALE, 95 W, 230 V

N. D'ORDINE: T0053448699

**COMPATTO. POTENTE. VERSATILE.**  
**AUMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ**

**Scoprite la stazione di saldatura WT 1M, il vostro partner ideale per la produttività.**

Con tempi di riscaldamento e di recupero estremamente rapidi, è in grado di gestire tutte le attività senza sforzo. Non c'è più bisogno di usare attrezzi o di compromettere le prestazioni, ma solo di una versatilità affidabile e di un valore ineguagliabile. Scegliete una precisione senza preoccupazioni e una produttività inarrestabile. Scegliete le stazioni di saldatura Weller WT.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

> **KIT DI MICROSALDATURA A 1 CANALE (95 W)**

per coprire le attività di microsaldatura e di saldatura standard, compresa la matita WTMP MS Micro con tecnologia a punta attiva (a cartuccia)

> **FAMIGLIA DI PUNTE RTM**

con tempo di riscaldamento di 5 secondi

> **ELEVATA PRODUTTIVITÀ**

> **UTILIZZO INTUITIVO**

grazie alla chiara struttura del menu

> **INGOMBRO RIDOTTO**

grazie all'impilabilità

> **DISPLAY GRAFICO LC RETROILLUMINATO**

> **ELEVATE PRESTAZIONI E FUNZIONALITÀ**

molti strumenti collegabili

> **COPERCHIO DELL'ALLOGGIAMENTO**

utilizzabile come memoria

> **IL TEMPO DI SPEGNIMENTO, LA FINESTRA DI PROCESSO**

la funzione di blocco, l'offset

> **UNITÀ IMPILABILI**

> **COLLEGABILE**

alle unità di estrazione dei fumi ZeroSmog

> **ESD-SAFE**



#PowerfulTogether

weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2024 | Specifications subject to change without notice.



Ulteriori informazioni

#### SCOPO DELLA FORNITURA

WT1M Unità di alimentazione, 230V  
WTMP MS Saldatore, 40 W, 12 V  
RTM 013 S MS Punta per microsaldatura  
WSR 205 Ripiano di sicurezza con funzione Stop & Go

#### DATI TECNICI STAZIONE DI SALDATURA WT 1010M

Dimensioni L x W x H (mm) 150 x 130 x 101  
Dimensioni L x W x H (inch) 5.91 x 5.12 x 3.98

Protezione 230V (mA) T500

Peso (kg) 1,9

Tensione di rete (V/Hz)  
230 / 50

Alimentazione assorbita (W) 95

Classe di Potenza I, antistatic housing  
III, Soldering tool

Range di temperatura / In Base all'Utensile  
°C 50 - 450 / 550

Precisione della temperatura °C  $\pm 9 / \pm 17$

Stabilità della temperatura °C  $\pm 2$

Con riserva di modifiche tecniche.

#### DATI TECNICI SALDATORE WTMP MS

Range di temperatura °C 100 - 450

Range di temperatura °F 150 - 950

Alimentazione assorbita (W) 40 W (55 W)

Tensione di rete (V/Hz) 12V / AC

Tempo di riscaldamento (50°C a 350°C) (120°F a 660°F) 5 sec.

Supporto di sicurezza WSR 205

Tipo di punta, serie RTM MS

Unità di alimentazione WT 1M, WT 2M, WR 3M

Con riserva di modifiche tecniche.