



WT2023M KIT DI RILAVORAZIONE A 2 CANALI, 150 W, 230 V

N. D'ORDINE: T0053462699

COMPATTO. POTENTE. VERSATILE.
AUMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ

Scoprite la stazione di saldatura WT 2M,
il vostro partner ideale per la produttività.

Con tempi di riscaldamento e di recupero estremamente rapidi, è in grado di gestire tutte le attività senza sforzo. Non c'è più bisogno di usare attrezzi o di compromettere le prestazioni, ma solo di una versatilità affidabile e di un valore ineguagliabile. Scegliete una precisione senza preoccupazioni e una produttività inarrestabile. Scegliete le stazioni di saldatura Weller WT.

+ CARATTERISTICHE PRINCIPALI

> KIT DI RILAVORAZIONE A 2 CANALI (150 W)

per coprire attività di saldatura e dissaldatura micro e standard, incluse la matita WTMP MS Micro e le pinzette WTMT MS Micro con tecnologia a punta attiva (a cartuccia)

> FAMIGLIA DI PUNTE RTM E RTW

Tempo di riscaldamento di 5 secondi

> ELEVATA PRODUTTIVITÀ

> UTILIZZO INTUITIVO

grazie alla chiara struttura del menu

> INGOMBRO RIDOTTO

grazie all'impilabilità

> DISPLAY GRAFICO LC RETROILLUMINATO

> ELEVATE PRESTAZIONI E FUNZIONALITÀ

molti strumenti collegabili

> COPERCHIO DELL'ALLOGGIAMENTO

utilizzabile come memoria

> TEMPO DI SPEGNIMENTO, FINESTRA DI PROCESSO,

Funzione di blocco, Offset

> COLLEGABILI

alle unità di estrazione fumi ZeroSmog

> ESD-SAFE



#PowerfulTogether

weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2024 | Specifications subject to change without notice.



Ulteriori informazioni

SCOPO DELLA FORNITURA

WT2M Power Unit, 230V
WTMP MS Micro Saldatore, 40 W, 12V
RTM 013 S MS Micro Punta per saldatura
WSR 205 Supporto di sicurezza con funzione Stop & Go
WTMT MS Micro/Nano Pinzette, 80 W, 12V
RTWMS 030 K Micro Punta (2 x 40 W)
WSR 11 Supporto di sicurezza con funzione Stop & Go

DATI TECNICI STAZIONE DI SALDATURA WT 2M

Dimensioni L x W x H (mm) 150.0 x 130.0 x 101.0mm
Dimensioni L x W x H (inch) 5.91 x 5.13 x 3.98

Protezione T0,8

Peso (kg) 1,9

Tensione di rete (V/Hz)

230 / 50

120 / 60

100 / 50/60

Alimentazione assorbita (W) 150 W

Classe di protezione I, Scatola Antistatica
III, Utensili di Saldatura

Range di temperatura / In Base all'Utensile

50 - 450 / 550 °C

150-850 / 950 °F

Precisione della temperatura $\pm 9^\circ\text{C} / \pm 17^\circ\text{F}$

Stabilità della temperatura ($^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$) $\pm 2 / \pm 4$

Con riserva di modifiche tecniche.

DATI TECNICI	SALDATORE WTMP MS	PINZETTA WTMT MS
Range di temperatura Range di temperatura	$^\circ\text{C}$ 100 - 450 $^\circ\text{F}$ 200 - 950	$^\circ\text{C}$ 100 - 450 $^\circ\text{F}$ 200 - 950
Alimentazione assorbita	40 W (55 W)	80 W (2x40 W)
Tensione di rete (V/Hz)	12V / AC	12V / AC
Tempo di riscaldamento (50°C to 350°C) (120°F to 660°F)	5 sec.	5 sec.
Supporto di sicurezza	WSR 205	WSR 211
Tipo di punta, serie	RTM MS	RTWMS / RTWPS
Unità di alimentazione	WT 1M, WT 2M, WR 3M	WT 1M, WT 2M, WR 3M
Con riserva di modifiche tecniche.		