

Videolinspector XXL



Sistema di videoispezione professionale per una facile ispezione visiva di aree difficili da raggiungere - Unità con telecamera lunga perfetta per applicazioni a lunga distanza

Il sistema di videoispezione professionale è ideale per individuare la posizione dei problemi dietro o all'interno di oggetti, pareti, tubi e cavità. La testa della telecamera e la sonda sono impermeabili e resistenti a diesel, benzina, olio motore, AdBlue®, alcol etilico e acqua salata, rendendo il dispositivo estremamente versatile. Grazie all'unità telecamera lunga, il prodotto è particolarmente adatto all'uso a grandi distanze. Altri vantaggi sono l'illuminazione a LED di prima classe e il supporto magnetico per il posizionamento dell'unità di base. La riproduzione fedele dei colori assicura una rappresentazione molto realistica.

- Localizzazione efficace di problemi dietro o all'interno di oggetti, pareti, tubi, cavità
- Unità telecamera lunga per l'utilizzo su lunghe distanze
- Il corpo obiettivo e la sonda sono impermeabili e resistenti a diesel, benzina, olio motore, AdBlue®, alcol etilico e acqua salata (contenuto salino 28%)
- Illuminazione intensa dell'oggetto grazie a 8 LED ad alto rendimento



1280 x 720 pixel

LED LIGHT

IP 68

640 x 480 pixel

3,5" LCD

180°

ZOOM 2x

REC

micro

USB-C

Li-Ion Battery

RECHARGE

HARD

DATI TECNICI

Diametro testa della telecamera	7,9 mm
Risoluzione telecamera	1280 x 720 pixel
Campo visivo (FOV)	80°
Profondità di campo (DOF)	3 ... 8 cm
Tipo di display	3,5"
Risoluzione del display	640 x 480 pixel
Formato immagine	JPEG
Lunghezza sonda	5 m
Illuminazione	4 livelli di luminosità
Zoom digitale	Zoom digitale 2x ad incrementi del 10%
Memoria	Scheda di memoria micro SD fino a 32 GB
Collegamenti	USB di tipo C
Alimentazione	Gruppo batterie agli ioni di litio da 3,7V / 2,8Ah USB di tipo C 5V / 2A
Dimensioni (L x H x P)	108 mm x 260 mm x 110 mm x (con supporto)
Peso	1070 g (inclusi gruppo batterie)

FORNITURA



Articolo no. 082.238A

GTIN (EAN) 4021563737796

UV 1