



# TOOLCRAFT

① Istruzioni per l'uso

## Cavalletto regolabile (590 kg)

N. d'ordine 3437210



### 1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (in alternativa effettuare la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni operative complete (o le versioni nuove/aggiornate, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

### 2 Uso previsto

Questo prodotto è un cavalletto regolabile che può essere ripiegato per facilitarne il trasporto e la conservazione.

#### Importante:

Non sovraccaricare il prodotto. La capacità massima è 590 kg.

L'uso del prodotto per scopi diversi da quelli indicati potrebbe causarne il danneggiamento. L'uso improprio può causare rischi.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

### 3 Contenuto della confezione

- Prodotto
- Istruzioni per l'uso

### 4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

### 5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. Qualora le istruzioni di sicurezza e le indicazioni per un uso corretto contenute nel presente manuale non vengano rispettate, si declina ogni responsabilità per eventuali lesioni personali o danni a cose. In questi casi, la garanzia decade.

#### 5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

#### 5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

#### 5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti urti, gas altamente infiammabili, vapore e solventi.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

#### 5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

### 5.5 Prodotto


- Mai superare la capacità di carico massima.
- Utilizzare il prodotto solo su superfici solide, asciutte, stabili e piane.
- Non collocarvi alcun carico che sporga lateralmente.
- Non utilizzare questo cavalletto multiuso come cavalletto per impalcature.
- Controllare che i dispositivi di fissaggio e/o di regolazione siano inseriti correttamente nelle rispettive sedi.
- Se i dispositivi di fissaggio, di regolazione o le saldature sono danneggiati, non utilizzare il prodotto.
- Quando si sposta il prodotto, utilizzare sempre tecniche di sollevamento adeguate per evitare lesioni personali.
- Durante l'utilizzo del prodotto assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata.
- Tutti i carichi devono essere distribuiti in modo uniforme sulla guida superiore.
- Assicurarsi che tutte e 4 le gambe siano a contatto stabile con il pavimento. Se il prodotto non è posizionato in piano e dritto, i carichi appoggiati sopra potrebbero cadere.
- Non impilare mai il prodotto per ottenere un'altezza maggiore.
- Non salire mai sul prodotto. Non utilizzare mai il prodotto come scala o piattaforma di appoggio.
- Quando tutti i carichi sono distribuiti in modo uniforme sulla guida superiore, il peso che può essere applicato su 2 cavalletti identici è doppio rispetto alla capacità di carico massima di 1 cavalletto.

### 6 Installazione




Assicurarsi che tutte le parti siano completamente estese e bloccate in posizione prima di applicare il carico sul cavalletto.

1




1. Questo è il prodotto richiuso.

2




2. Premere il pulsante di rilascio indicato con [OPEN 1<sup>st</sup>] e tirare giù le gambe fino a completa estensione.

3




3. Separare le gambe e spingere verso il basso la traversa.

4



4. Premere il pulsante di rilascio indicato con **[CLOSE 1<sup>st</sup>]** e piegare le gambe fino a completa apertura.

5




5. Regolazione delle gambe:

- Per estenderle: Tirare in giù la gamba finché il fermo non è nella posizione desiderata.
- Per ritrarle: Premere il pulsante di blocco, tirare leggermente in giù la gamba e successivamente spingerla verso l'alto.

#### Nota:


Le gambe possono essere regolate a scatti di 2,54 cm.

6



6. Aprire i perni di supporto per sostenere una tavola da taglio.

7




7. Aprire la manopola di blocco e regolare la staffa laterale alla larghezza desiderata.  
8. Serrare la manopola di blocco una volta che la trave è in posizione.

#### Nota:

La staffa laterale può essere regolata da 0 mm a 90 mm per adattarla a travi di diversa larghezza.

8



9. Quando accoppiato con un secondo cavalletto, il banco da lavoro può sostenere fino al doppio del carico rispetto a un singolo cavalletto.

### 7 Chiusura del prodotto

- Per richiudere il prodotto, ripetere i passaggi da 8. a 2. in ordine inverso. Chiudere prima la gamba indicata con **[CLOSE 1<sup>st</sup>]**, poi la gamba indicata con **[OPEN 1<sup>st</sup>]**.
- Assicurarsi che il perno di blocco sia inserito correttamente per mantenere le gambe fissate in posizione chiusa.

### 8 Pulizia e manutenzione

#### Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine. Inumidire leggermente il panno, se necessario.

### 9 Dati tecnici

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Capacità di carico .....     | max 590 kg                                                 |
| Intervallo di altezza .....  | 61,8 - 82 cm                                               |
| Staffa laterale .....        | 0 - 90 mm                                                  |
| Materiale .....              | Acciaio, plastica                                          |
| Dimensioni (L x P x A) ..... | Aperto: 115,7 x 68,7 x 82 cm<br>Chiuso: 98 x 9,5 x 14,5 cm |
| Peso .....                   | 9,75 kg                                                    |