



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo rubinetto elettrico è dotato di un riscaldatore di flusso. Fornisce acqua calda ai tubi di collegamento dell'acqua fredda protetti dal gelo. La temperatura dell'acqua può essere regolata all'uscita.

Il prodotto è destinato a essere installato e utilizzato nel rispetto dei seguenti limiti:

- Non immergere in acqua. Il prodotto è classificato IPX4 e resiste agli spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione.
- Collegare a una presa di corrente a prova di spruzzi e con messa a terra vicino al rubinetto.
- Collegare a un'uscita dell'acqua fredda domestica standard.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Rubinetto
- Corpo del rubinetto
- Erogatore
- Cuscinetto in gomma (preinstallato)
- Distanziatore superiore (preinstallato)
- Distanziatore inferiore (preinstallato)
- Dado di regolazione manuale (preinstallato)
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Cavo di alimentazione



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- Collegare la spina di alimentazione esclusivamente a una presa elettrica protetta da un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente nominale di funzionamento residua non superiore a 30 mA.
- La presa di corrente deve essere situata vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo. Tirare sempre dalla presa di corrente utilizzando le impugnature previste.
- Scollegare la spina dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina dalla presa in caso di temporali.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli vivi o sottoposto a sollecitazione meccanica.
- Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione ad una eccessiva sollecitazione termica dovuta a calore o freddo estremo.
- Non modificare il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Non toccare il cavo di alimentazione se è danneggiato.
 - Innanzitutto, disattivare l'alimentazione alla presa di corrente (ad es. tramite l'interruttore automatico corrispondente) e, successivamente, rimuovere delicatamente la spina di alimentazione dalla presa.
 - Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

5.6 Installazione



AVVERTENZA

Rischio di scosse elettriche

Scollegare sempre l'alimentazione dalla rete elettrica prima di eseguire eventuali interventi di installazione, manutenzione o riparazione. Se non si è in possesso della qualifica necessaria, non eseguire queste operazioni per conto proprio e richiedere l'intervento di un tecnico specializzato.



AVVERTENZA

L'acqua conduce elettricità

Pericolo di morte per scosse elettriche

- Mantenere le mani e l'ambiente di lavoro sempre asciutti
- Collegarsi alla linea di alimentazione dell'acqua prima di collegarsi alla rete elettrica.
- Scollegarsi dalla rete elettrica prima di scollegare la linea di alimentazione dell'acqua.

Importante:

Se non avete dimestichezza con i lavori idraulici, rivolgetevi a un professionista per l'installazione.

5.7 Prodotto



- Non immergere in acqua. Il prodotto è classificato IPX4 e resiste agli spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione.
- Collegare a una presa di corrente a prova di spruzzi e con messa a terra vicino al rubinetto.
- Collegare a un'uscita dell'acqua fredda domestica standard.
- L'uscita dell'acqua fredda deve essere protetta dal gelo.

- La pressione di alimentazione dell'acqua deve essere compresa entro l'intervallo specificato nei "Dati tecnici".
- I requisiti di alimentazione della presa di corrente devono essere conformi a quanto specificato nei "Dati tecnici".
- Non collegare il prodotto utilizzando tubi obsoleti; usare sempre i tubi nuovi forniti in dotazione.



La sorgente di alimentazione può essere posizionata sopra o sotto il lavabo.

6 Panoramica del prodotto



- 1

Erogatore
- 2

Leva di controllo
- 3

Lavabo
- 4

Cavo di alimentazione
- 5

Anello filettato
- 6

Dado di montaggio
- 7

Ingresso dell'acqua
- 8

Tubo di alimentazione dell'acqua (non incluso)
- 9

Visualizzazione della temperatura
- 10

Valvola di intercettazione (no distribuzione)
- 11

Presa di corrente: sopra il lavabo
- 12


Presa di corrente: sotto il lavabo

7 Posizione della presa di corrente

Nota:
Questo prodotto può essere configurato con la presa di corrente sopra o sotto il lavabo.

7.1 Presa di corrente sopra il lavabo

Se la presa di corrente è situata sopra il lavabo, fare passare il cavo di alimentazione come indicato di seguito.



- A

Guarnizione di base
- B

Linguetta da tagliare
- C


Cavo di alimentazione

Importante:
Tagliare con attenzione la linguetta, in modo che il cavo possa passare attraverso l'incavo nell'alloggiamento.

1. Fissare l'unità facendo scorrere l'anello filettato dalla parte inferiore. 3

2. Stringere il dado di montaggio dopo avere allineato correttamente l'unità.

7.2 Presa di corrente sotto il lavabo




La linguetta da tagliare deve essere allineata in modo da garantire la perfetta tenuta con l'alloggiamento.

Se la presa di corrente si trova sotto il lavabo:

1. Fare passare il cavo di alimentazione attraverso il foro di installazione nel lavabo.
2. Fissare l'unità facendo scorrere l'anello filettato dalla parte inferiore.
3. Stringere il dado di montaggio dopo avere allineato correttamente l'unità.

8 Funzionamento


- Lo scaldacqua si attiva solo in presenza del flusso d'acqua.
- Utilizzare la leva del rubinetto per regolare la portata del flusso e la temperatura dell'acqua.
- La temperatura dell'acqua viene visualizzata sul display della temperatura.



9 Indicatori di stato

Componente	Stato	Funzione
Indicatore luminoso	Giallo (alimentazione)	Rimane acceso finché il prodotto è collegato all'alimentazione
Indicatore luminoso	Rosso (riscaldamento)	Si accende per indicare che il prodotto sta riscaldando l'acqua
Visualizzazione della temperatura	Visualizzazione valore	Indica la temperatura

10 Ripristino della protezione da surriscaldamento



La funzione di protezione da surriscaldamento spegne il prodotto se si surriscalda. Ripristinare la protezione per continuare ad utilizzare il prodotto.

1. Lasciare raffreddare il prodotto a temperatura ambiente.
2. Con un cacciavite a testa piatta, spingere verso l'alto per ripristinare la protezione da surriscaldamento.
- Il ripristino della protezione da surriscaldamento è completato.
- Ora è nuovamente possibile utilizzare il prodotto.

11 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione consigliata
■ Il display è acceso. ■ L'acqua non si riscalda.	Il flusso dell'acqua è troppo basso.	Aumentare il flusso dell'acqua con la leva del rubinetto.
■ Il display è acceso. ■ L'acqua non si riscalda.	La protezione da surriscaldamento si è attivata.	Seguire le istruzioni riportate nella sezione "Ripristino della protezione da surriscaldamento" per ripristinare la protezione da surriscaldamento.
■ Il display è spento. ■ L'acqua non si riscalda.	Il prodotto è danneggiato	Contattare un tecnico specializzato per ispezionare il prodotto e rilevare eventuali danni.
Ridurre la temperatura dell'acqua.	Il flusso dell'acqua è troppo abbondante.	Ridurre il flusso dell'acqua con la leva del rubinetto.

Problema	Possibile causa	Soluzione consigliata
Ridurre la temperatura dell'acqua.	La tensione di ingresso è troppo bassa.	Fare riferimento ai "Dati tecnici" per conoscere la tensione di ingresso richiesta.
Temperatura dell'acqua	Il flusso dell'acqua è troppo basso.	Aumentare il flusso dell'acqua con la leva del rubinetto.
Temperatura dell'acqua	L'ingresso di alimentazione dell'acqua è bloccato.	Controllare che l'ingresso di alimentazione dell'acqua non sia bloccato.

12 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.
3. Pulire il corpo del rubinetto, l'erogatore e il rompigitto, se necessario. Usare un prodotto anticalcare naturale (ad es.: detergente con acido citrico). Risciacquare abbondantemente le parti lavate con acqua pulita.

13 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):


- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

14 Dati tecnici

Tensione.....	220 - 240 V/CA, 50/60 Hz
Corrente.....	Da 13,6 a 15 A
Consumo di energia	3000 - 3600 W
Grado di protezione	IPX4
Pressione di esercizio.....	Da 0,04 a 0,4 MPa
Temperatura acqua riscaldata.....	max 50 °C
Filettatura tubo.....	20,955 (G1/2)
Lunghezza cavo	1,2 m
Cavo di alimentazione	H05VV-F 3G 1,5 mm²
Livello di rumorosità.....	15 dB
Protezione da surriscaldamento	sì
Protezione dal funzionamento a secco	sì (lo scaldacqua si attiva solo quando l'acqua scorre)
Livello di rumorosità.....	15 dB
Classe di protezione	I
Condizioni di esercizio/conservazione	Da -10 a +45 °C, < 80% UR (senza condensa)
Peso	1,4 kg
Dimensioni (mm):	



Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).
 Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.
 Copyright by Conrad Electronic SE.
 *3594033_V2_0526_dh_mh_it 18014401435725963 I3/O2 en