

Istruzioni per l'uso

Hub USB-C®

N. d'ordine: 3732914 (6-in-1)

N. d'ordine: 3732915 (10-in-1)



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto consiste in hub USB-C®.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

6 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

7 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

8 Dati tecnici (N. d'ordine 3732914)

Nota: il consumo totale di corrente di 3 A è ripartito tra tutte le porte.

	Marchatura	Tipo	Dati	Alimentazione
Interfaccia host	--	1 USB-C® 3.2 Gen2	10 Gbps	5 V/CC max 3 A
Potenza di ingresso	5 V/CC	1 USB-C®	--	5 V/CC max 3 A
Porta dati ad alta velocità	USB-C 10 Gbps	1 USB-C® 3.2 Gen2	10 Gbps	5 V/CC max. 500 mA
Porta dati ad alta velocità	USB-A 10 Gbps	3 porte USB-A 3.2 Gen2	10 Gbps	5 V/CC max. 500 mA
Porte dati standard	USB-A 2.0	2 USB-A 2.0	480 Mbps	5 V/CC max. 500 mA

Indicatore di alimentazione.....	Si
Materiale dell'alloggiamento	Lega di alluminio
Temperatura di esercizio	da 0 a +40 °C
Umidità di esercizio	20 – 80% UR
Temperatura di stoccaggio	da 0 a +40 °C
Umidità di conservazione	20 – 80% UR
Lunghezza del cavo.....	20 cm
Dimensioni (L x A x P)	133 x 31 x 11 mm
Peso (circa)	50 g

9 Dati tecnici (N. d'ordine 3732915)

Nota: il consumo totale di corrente di 3 A è ripartito tra tutte le porte.

	Marchatura	Tipo	Dati	Alimentazione
Interfaccia host	--	1 USB-C® 3.0	5 Gbps	5 V/CC max 3 A
Potenza di ingresso	5 V/CC	1 USB-C®	--	5 V/CC max 3 A
Porta di rete Ethernet	1000 Mbit/s	1 RJ45	10/100/1000 Mbps	--

	Marcatura	Tipo	Dati	Alimentazione
Porta dati ad alta velocità	USB3.0	2 uscite USB-C® 3.0	5 Gbps	5 V/CC max. 500 mA
Porta dati ad alta velocità	USB3.0	4 porte USB-A 3.0	5 Gbps	5 V/CC max. 500 mA
Porte dati standard	USB-A 2.0	2 USB-A 2.0	480 Mbps	5 V/CC max. 500 mA
Porta di ricarica	Uscita = 2,4 A max	1 USB-A BC1.2	--	5 V/CC max. 2,4 A

Materiale dell'alloggiamento	Lega di alluminio
Temperatura di esercizio	da 0 a +40 °C
Umidità di esercizio	20 – 80% UR
Temperatura di stoccaggio	da 0 a +40 °C
Umidità di conservazione	20 – 80% UR
Lunghezza del cavo.....	1,5 m
Dimensioni (L x A x P)	187 x 25 x 16 mm
Peso (circa)	95 g