



**Cavo adattatore da USB 2.0 a
RJ45 cavo adattatore console,
chipset FTDI, 180 cm**



Guida rapida all'installazione

DA-70173

Indice

1.	Introduzione.....	3
2.	Caratteristiche	3
3.	Contenuto della confezione	4
4.	Specifiche.....	4
5.	Elenco dei collegamenti	5
6.	Guida all'installazione per Windows 7/8/8.1/10/11	6

1. Introduzione

Il cavo console DIGITUS® USB 2.0 a RJ45 con chipset FTDI integrato consente l'accesso diretto alle interfacce console di dispositivi di rete quali router, switch, firewall e controller WLAN senza la necessità di un adattatore seriale aggiuntivo. Ideale per i professionisti IT e gli integratori di sistemi, questo cavo fornisce un accesso veloce e affidabile ai terminali dai moderni laptop e PC desktop tramite USB. Grazie alla tecnologia plug-and-play e al supporto di tutti i sistemi operativi più diffusi, questo cavo console è uno strumento indispensabile per la configurazione di dispositivi dei principali produttori quali Cisco, Ubiquiti, Juniper, MikroTik, Fortigate, TP-Link, Huawei e molti altri. Una spina USB-A nichelata e un cavo lungo 180 cm garantiscono elevata durata e flessibilità in qualsiasi ambiente.

2. Caratteristiche

- Chipset FTDI (FT232RNL) - Standard industriale collaudato per una comunicazione console affidabile
- Connessione diretta da USB a RJ45 - Non è necessario alcun adattatore aggiuntivo
- Compatibilità universale con i produttori: Cisco, Ubiquiti, Juniper, MikroTik, Huawei, Fortigate, TP-Link, ecc.
- Supporta USB 2.0, compatibile con USB 1.1
- Velocità di trasmissione dati: 75 - 128.000 bps
 - Adatto a tutte le velocità terminali comuni
- Memorizzazione della porta COM - Ricorda l'assegnazione della porta al riavvio o alla riconnessione
- Contatti nichelati
 - Massima qualità del segnale e lunga durata

- Multiplatforma: Windows, macOS, Linux, ChromeOS
- Trasmissione dati full-duplex - Invio e ricezione simultanei
- Compatto e affidabile - Ideale per l'uso sul campo e la manutenzione IT
- Cavo console da 180 cm incluso - Non è necessario alcun cavo di prolunga aggiuntivo

3. Contenuto della confezione

- Cavo adattatore da USB 2.0 a RJ45 per console (chipset FTDI FT232RNL)
- Manuale d'uso
- CD con driver



4. Specifiche

- Adattatore da USB 2.0 a RJ45 per console
- Chipset: FTDI FT232RNL
- Interfaccia: Full duplex
- Velocità di trasmissione: da 75 a 128.000 bps
- Compatibile con USB 1.1
- Contatti placcati in oro
- Connessioni: 1 connettore USB-A a 1 connettore RJ45
- Lunghezza cavo: circa 180 cm
- Sistemi operativi compatibili: Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP, macOS X, Linux, ChromeOS
- Installazione driver richiesta per Windows 7+, macOS 10.15+, Linux
- Funzione di mantenimento della porta COM
- Ideale per accedere alla CLI (Command Line Interface) di dispositivi di rete quali Cisco, Ubiquiti, Juniper, MikroTik, TP-Link, Huawei, Fortigate, HP ProCurve ecc.

5. Eenco delle connessioni

PCB RJ45 M

	Green	
CTS	Blue	PIN 1
DSR	Red	PIN 2
RXD	Black	PIN 3
GND	Pink	PIN 4
GND	Yellow	PIN 5
TXD	Purple	PIN 6
DTR	Brown	PIN 7
RTS		PIN 8




6. Guida all'installazione per Windows


7/8/8.1/10/11

(Prendendo come esempio Windows 10)

Passaggio 1: inserire il connettore USB A maschio del cavo nell'interfaccia corrispondente del computer, fare clic con il tasto destro del mouse su "Start", accedere a "Gestione dispositivi" e verrà visualizzata la seguente interfaccia. È presente un punto esclamativo davanti alla voce "Porta seriale USB".





Passaggio 2: inserire il CD del driver di questo prodotto nel lettore CD-ROM. Fare doppio clic su "Cestino" per accedere a "Driver DVD RW", quindi fare doppio clic su "Autorun", come mostrato nella figura seguente.




Passaggio 3: quando viene visualizzata la seguente interfaccia, fare clic su "Driver"




Passaggio 4: selezionare "Windows 10", fare doppio clic per aprire, quindi selezionare "CDM 21216_Setup" per l'installazione.



Passaggio 5: fare clic su "Sì", quindi fare clic su "Estrai".




Passaggio 6: quando viene visualizzata la seguente interfaccia, fare clic su "Avanti":



Passaggio 7: selezionare "Accetto questo contratto" e fare clic su "Avanti", quindi verrà visualizzata l'interfaccia di installazione, come mostrato nella figura seguente:



Passaggio 8: Infine, fare clic su "Fine" per completare l'installazione.





Completing the Device Driver Installation Wizard

The drivers were successfully installed on this computer! If a device came with your software, you can now connect it to this computer. If your device came with instructions, please read them first.


Driver Name	Status
✓ FTDI CDM Driver Packa...	Ready to use
✓ FTDI CDM Driver Packa...	Device Updated

< Back

Finish

Cancel

Ora, tornando all'interfaccia "Gestione dispositivi", è possibile vedere che appare "Porta seriale USB (COM3)", come mostrato nella figura seguente, a indicare che l'installazione è stata completata con successo.



Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la Dichiarazione di conformità è parte integrante del contenuto della spedizione. Se la Dichiarazione di conformità è mancante, è possibile richiederla per posta all'indirizzo del produttore indicato di seguito.

info@assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germania

