

TESTER DI RETE MULTIFUNZIONALE

PER UN'INSTALLAZIONE ACCURATA, IL COLLAUDO E LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

JOY-IT

CARATTERISTICHE SPECIALI

- ✓ Test multifunzionali dei cavi di rete
- ✓ Rilevamento preciso dei cavi con modalità anti-interferenza
- ✓ Misurazione della lunghezza del cavo fino a oltre 100 m
- ✓ Funzione di rilevamento delle porte e test della velocità di rete
- ✓ Test completo del PoE
- ✓ Rilevamento NCV



Il JT-NCT01 è un tester di rete intelligente e multifunzionale progettato per attività professionali di installazione, manutenzione e risoluzione dei problemi su linee di rete e telefoniche. Grazie al suo display a colori da 2,4 pollici di facile lettura, mostra chiaramente i risultati delle misurazioni e aiuta i tecnici a verificare rapidamente i collegamenti dei cavi, a identificare con precisione i guasti e a mettere in servizio in modo efficiente le infrastrutture di rete.

Per il collaudo dei cavi, il modello JT-NCT01 offre un'ampia gamma di funzioni, tra cui il test di continuità, il test delle coppie, il test della sequenza dei fili e il test dei guasti, oltre al test di crimpatura dei connettori RJ45 per cavi di rete a 8 fili. Inoltre, la funzione integrata di misurazione della lunghezza dei cavi consente una rapida valutazione di cavi lunghi fino a oltre 100 m, facilitando così sia l'installazione di nuovi collegamenti sia la diagnosi dei cablaggi esistenti.

Per quanto riguarda la localizzazione dei cavi, il modello JT-NCT01 si distingue per le modalità di rilevamento standard e a bassa interferenza, oltre che per la sensibilità regolabile. Ciò consente un tracciamento affidabile dei cavi di rete e telefonici anche in ambienti difficili. La funzione di lampeggiamento delle porte facilita inoltre l'identificazione rapida delle porte di rete, mentre il test di velocità verifica le connessioni a 10 / 100 / 1000 Mbit/s e la modalità duplex.

La gamma di funzionalità è completata da un test PoE completo per il rilevamento di PoE standard e non standard, della modalità di alimentazione, del livello di potenza e dell'alimentazione a 8 pin, oltre che da funzioni di sicurezza e praticità quali il rilevamento di tensione a vuoto (NCV) e l'avviso di bassa tensione. Tutto ciò rende il JT-NCT01 uno strumento affidabile per l'installazione, la manutenzione e la risoluzione dei problemi di rete in modo efficiente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caratteristiche	Test di continuità dei cavi di rete Test a coppie, Sequenza dei cavi e controllo degli errori, Messaggio di errore, Rilevamento dei cavi, Posizionamento del cavo a bassa interferenza, Funzione di lampeggiamento delle porte per l'identificazione delle porte, Rilevamento full-duplex / half-duplex, Test di velocità a 10 / 100 / 1000 Mbps Misurazione della lunghezza del cavo con precisione graduata Test PoE (compreso il rilevamento della modalità di alimentazione e del livello di potenza), Confronto tra le sequenze di cablaggio, Rilevamento NCV per la verifica della tensione senza contatto, Riproduzione dei segnali audio tramite cuffie Funzione torcia
Interfaccia	RJ45
Cavo di rete-Test di velocità	10 / 100 / 1000 Mbps
Test duplex	Full-duplex / Half-duplex
Precisione nella misurazione della lunghezza del cavo	< 20 m: ± 1,6 m > 20 m: ± 2,4 m > 100 m: ± 3,2 m
Misurazione della lunghezza del cavo	Fino a 200 m
Prova di crimpatura	RJ45, a 8 fili
Rilevamento PoE	Standard PoE, indicatore di livello di alimentazione, protocollo
Test dell'alimentatore PoE	Rilevamento dell'alimentazione tramite i cavi dati, le coppie di cavi inutilizzate o tutti gli 8 cavi
Tensione massima in ingresso	60 V CC
Visualizza	Display TFT a colori da 2,4 pollici
Alimentazione	USB-C, 5 V / 1 A
Batteria	Trasmettitore: 3000 mAh LI-ION, Ricevitore: 1500 mAh LI-ION
Lingue del dispositivo	Inglese, tedesco

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dimensioni	152 x 68 x 31 mm
Peso	399 g
Cod. art.	JT-NCT01
Articoli spediti	JT-NCT01, manuale d'uso, cavo di ricarica USB-C, puntali con morsetti a coccodrillo, cavo adattatore da RJ45 a RJ11, cavo di rete RJ45, cuffie, custodia da trasporto
EAN	4250236831145
Codice tariffario doganale n.	90304000