MANUALE DI ISTRUZIONI

TERMOMETRO PIEGHEVOLE IMPERMEABILE

PCE-ST 161

ITALIANO



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski) can be found via our product search on:
www.pce-instruments.com

INTRODUZIONE

Il termometro è un termometro pieghevole impermeabile che rappresenta un aiuto pratico e affidabile per la misurazione della temperatura. Grazie al suo robusto snodo metallico pieghevole e alla sua sonda di misurazione lunga e stabile, il termometro è ideale per la misurazione della temperatura interna. Il termometro ha un grado di protezione IP67 e può essere utilizzato in tutte le condizioni. È facile da pulire sotto l'acqua corrente e ha una superficie gommata per una presa antiscivolo. Il termometro ha un ampio display illuminato che consente una lettura facile e senza errori dei dati di misurazione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

- La sonda è adatta per diversi test sul campo
- Superficie metallica solida
- Dimensioni compatte
- Impermeabile IP67

CARATTERISTICHE

- Ampio intervallo di misurazione: da -50 °C a +290 °C (da -58 °F a +554 °F)
- Elevata precisione: ± 0,5 °C (da -30 °C a + 120 °C)
- Modalità MAX, MIN e HOLD
- Spegnimento automatico
- Dimensioni compatte 5,9“ (15 cm)
- Impermeabile secondo IP67
- Superficie gommata antiscivolo
- Ideale per misurazioni della temperatura interna
- Ampio display illuminato
- Certificato HACCP

SPECIFICA

Unità di misura	Temperatura (°C/°F)
Tipo di sensore	NTC
Campo di misura	-50°C ... +290°C (-58°F ... +554°F)
Precisione	-50°C ... -30°C ±1°C -30°C ... +120°C ±0.5°C +120°C ... +200°C ±1 °C +200°C ... +290°C ±2°C -58°F ... -22°F ±1.8°F -22°F ... +248°F ±0.9°F +248°F ... +392°F ±1.8°F +392°F ... +554°F ±3.6°F
Risoluzione	0.1°C (-50°C~199.9°C) 1°C (200°C ... 290°C) 0.1°F (-58°F ... 199.9°F) 1°F (200°F ... 554°F)

Temperatura di esercizio	0°C ... +60°C (32°F ... +140°F)
Temperatura di conservazione	-30°C ... +70°C (-22°F ... +158°F)
Tipo di batteria	2 batterie tipo AAA
Durata della batteria	100 ore (tipico)
Dimensioni (sonda aperta)	250 x 56 x 24,5 mm
Display	LCD a 1 riga, retroilluminato OL visualizzato in caso di superamento del range
Tempo di reazione	1 ... 2 sec./test
Materiale/alloggiamento	ABS/TPE/acciaio inossidabile
Peso	163 g (batteria inclusa)

DESCRIZIONE DEL PANNELLO FRONTALE

- Interruttore [On/Off]: con sonda ribaltabile (circa 90°) per accendere e spegnere il termometro. Per prolungare la durata della batteria, il termometro si spegne automaticamente dopo circa 4 minuti di inattività.
- Tasto [Min/Max]: visualizza la temperatura massima (MAX) / minima (MIN) dalla memoria.
- Tasto [°C/°F]: cambia l'unità di misura della temperatura.
- Tasto [Hold]: premere una volta questo tasto per visualizzare **Hold** sul display. Per tornare alla modalità normale, premere nuovamente il tasto.
  Premere il tasto [Hold] e aprire la sonda quando il dispositivo è spento per disattivare la funzione di spegnimento automatico.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Poiché la carica della batteria è insufficiente, il display LCD visualizza il messaggio **Sostituire la batteria con AAA.**
La batteria si trova sotto il coperchio sul retro del termometro. Aprire il coperchio del vano batteria, rimuovere la batteria dal dispositivo, sostituirla con due batterie AAA nuove e richiudere il coperchio del vano batteria.

INFORMAZIONE SUL REGOLAMENTO

Per lo smaltimento delle batterie si applica la direttiva (EU) 2023/1542 del Parlamento europeo. A causa delle sostanze inquinanti contenute, le batterie non devono essere smaltite come rifiuti domestici ma devono essere depositate nei punti di raccolta progettati a tal fine.
Al fine di adeguarsi alla direttiva UE 2012/19 / UE, riprendiamo i nostri dispositivi. Li riutilizziamo o li consegniamo ad una società di riciclaggio che disponga dei dispositivi in linea con la legge.
Se ha domande da fare, si rivolga a PCE Instruments.

PCE INSTRUMENTS CONTACT INFORMATION

Germany
PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

France
PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France
Tel.: +33 (0) 972 35 37 17
Fax.: +33 (0) 972 35 37 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Spain
PCE Ibérica S.L.
Calle Mula, 8
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

United Kingdom
PCE Instruments UK Ltd
Trafford House
Chester Rd, Old Trafford
Manchester M32 0RS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 464902 0
Fax: +44 (0) 161 464902 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

Italy
PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Turkey
PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

The Netherlands
PCE Brookhuis B.V.
Twentepoort West 17
7609 RD Almelo
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

United States of America
PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Denmark
PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Denmark
Tel.: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dansk

Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti