SALDATORE A BATTERIA

PCE-ESI 150



- **Intervallo di temperatura da 100 ... 450 °C**
- **5 livelli di temperatura a selezione rapida**
- **Riscaldamento rapido in 7 s**
- **Regolazione fine della temperatura in passi di 1 °C**
- **3 punte di precisione per lavori di precisione**
- **Autonomia ca. 1,5 h @350 °C**
- **Batteria integrata da 2600 mAh**
- **Sistema intelligente di autosospensione e risparmio energetico**

Il saldatore a batteria è progettato per lavori di saldatura con temperatura regolabile con precisione e combina il funzionamento senza fili con l'alimentazione tramite connettore di tipo C. Nel caso di componenti di piccole dimensioni e nella saldatura SMD, le punte di precisione consentono un'elaborazione mirata, mentre il riscaldamento rapido riduce i tempi di attesa prima dell'inizio del lavoro.

La temperatura può essere adattata rapidamente alle attività ricorrenti tramite cinque livelli di regolazione rapida e, inoltre, regolata con precisione in incrementi minimi. L'ampio intervallo di temperatura copre diverse operazioni di saldatura. Le punte hanno una resistenza interna di 2,10 Ω e sono progettate per lavori di precisione. Con una potenza di 10 W, il saldatore a batteria fornisce la potenza di riscaldamento necessaria per queste operazioni.

Per garantire un flusso di lavoro continuo, l'apparecchio passa senza interruzioni dal funzionamento a batteria all'alimentazione di tipo C. La batteria integrata da 2600 mAh consente l'utilizzo senza cavi, mentre la modalità duale (cablata e wireless) permette di scegliere la modalità operativa più adatta. Un sistema di spegnimento automatico intelligente e il sistema di risparmio energetico favoriscono un consumo energetico in linea con le esigenze.

Il saldatore a batteria è particolarmente adatto per lavori di precisione su componenti di piccole dimensioni e per operazioni di saldatura SMD.

Specifiche

Specifiche tecniche generali	
Unità	°C, °F
Tipo di display	IPS
Dimensioni del display	0,96 Pollici
Interface	USB-C
Tempo di riscaldamento	7 s
Tempo di funzionamento	1,5 h
Tempo di funzionamento Informazioni aggiuntive	in funzionamento continuo a 350 °C
Intervallo di temperatura	100 ... 450 °C
Prestazioni	10 W
Lingua del menu	Inglese (GB), Inglese, Cinese
Classe di protezione (dispositivo)	IP20
Alimentazione	5 V DC
Tipo di connettore	Presa Euro
Capacità della batteria	2600 mAh
Condizioni operative	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	195 x 24 x 30 mm
Peso	140 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it