



### Temperatura ripristinata velocemente per una protezione completa degli alimenti

Il frigocongelatore 500 ColdSense riporta la giusta temperatura all'interno del vano frigorifero dopo l'apertura della porta, grazie a sensori elettronici precisi. Questo aiuta a evitare sbalzi di temperatura e spreco di cibo, per una protezione completa degli alimenti.

## Product Benefits & Features



### ColdSense protegge gli alimenti ripristinando velocemente la temperatura

La Tecnologia ColdSense riporta la giusta temperatura all'interno del vano frigorifero dopo l'apertura della porta, grazie a sensori elettronici precisi. Questo aiuta a evitare sbalzi di temperatura e spreco di cibo, per una protezione completa degli alimenti.



### Con la Tecnologia LowFrost, non dovrai più sbrinare il frigocongelatore così spesso

Il sistema integrato LowFrost mantiene la temperatura del frigocongelatore in modo da evitare la formazione di ghiaccio, per migliori prestazioni e meno manutenzione.



### Garanzia di dieci anni sul compressore inverter

Goditi la massima tranquillità sapendo che il compressore inverter è coperto da una garanzia di dieci anni. La garanzia copre i danni che potrebbero verificarsi durante gli interventi di manodopera, il trasporto, la rimozione e il rifornimento di gas o la manutenzione generale.



### Conservazione ideale degli alimenti con controllo elettronico interno

Controlla le condizioni di conservazione dei tuoi alimenti con il controllo elettronico interno. I comodi indicatori LED ti mostrano la temperatura e le impostazioni così non dovrai più tirare a indovinare.



### FastFreeze: congela rapidamente gli alimenti freschi

Il sistema FastFreeze congela rapidamente gli alimenti freschi in modo da conservare meglio le vitamine, la consistenza, i sapori e tutte le qualità più salutari.

- Sistema di raffreddamento: LowFrost
- Capacità 249 litri
- Capacità di congelamento: 6.1 kg in 24 h
- Porte reversibili
- Incernieramento porte a destra

**Product Specification**

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni AxLxP (mm)                                                 | 1575x548x549 |
| Peso netto (kg)                                                       | 49           |
| Altezza incasso (mm)                                                  | 1580         |
| Larghezza incasso (mm)                                                | 560          |
| Profondità incasso (mm)                                               | 550          |
| Frequenza (Hz)                                                        | 50           |
| Tensione (V)                                                          | 230-240      |
| Lunghezza cavo (m)                                                    | 2.4          |
| Classe di efficienza energetica E20                                   | E            |
| Classe climatica E20                                                  | SN-N-ST-T    |
| Potenza massima assorbita (W)                                         | 100          |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) E20 | 194          |
| Volume scomparto frigorifero E20                                      | 199          |
| Volume scomparto congelatore E20                                      | 50           |
| Silenziosità (dB)                                                     | 33           |
| Colore estetica                                                       | Bianco       |

