



## KFZ-ELEKTRONIK | TESTBOY LIGHT 500 | LED-Arbeitsleuchte mit NiMH-Akku/Haltemagneten

Die Testboy Light 500 ist eine Hochleistungs-LED-Arbeitsleuchte mit NiMH-Akku. Sie ist eine robuste, schlagfeste, sowie säure- und ölbeständige LED-Handleuchte mit 27 superhellen, weißen LEDs. Der wartungsfreie NiMH-Akku ermöglicht eine Leuchtdauer von ca. 4,5 h. Die Ladezeit beträgt 2h. Die Ladung erfolgt über den beiliegenden Ladeadapter. Die Lampe ist spritzwassergeschützt (IP54). Der eingebaute Mikroprozessor sorgt für optimale Ladung, Betriebssicherheit und Helligkeitsregelung. Durch ihre kleine und kompakte Bauweise eignet sich die Arbeitsleuchte Testboy Light 500 hervorragend für den Einsatz in beengten Arbeitsräumen wie z.B. Motorraum.

Die Lampe kann mittels zwei integrierten Haltemagneten an den Seiten oder mit dem an der oberen Kappe angebrachten Haltehaken befestigt werden.

### Ihre Vorteile:

- | 5 Jahre Herstellergarantie (ausgenommen Akkus)
- | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

## SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten	Testboy Light 500
Anzeige	27 helle weiße LEDs
LED - Ausrichtung	1 x mittlere Reihe als Spot 2x äußere Reihen als Streulicht
Aufhängung	360° mittels drehbarem Befestigungshaken
Befestigung	2 x Seiten mit Magneten
Stromversorgung	1 x Akku 3,6V 1800mAh NiMH
Betriebsdauer	4,5 Stunden
Aufladezeit	2 Stunden
Schutzart	IP 54
Abmessungen	320 x 40 x 45 mm
Gewicht	320 g
Farbe	rot, andere Farben auf Anfrage
Lieferumfang	1x Bedienungsanleitung 1x Ladegerät (230V~) 1 x Autoladegerät (12V=)

