

KERN CH 50K100



De klassieker onder de handhangweegschalen – perfect voor het snel wegen van verhoogde lasten



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industriewegschaal
Productgroep	Hangweegschaal
Productfamilie	CH

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	50 kg
Afreesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg
Linearisatie	± 0,2 kg
Resolutie	500

Justermogelijkheden

Aanbevolen justergewicht	20 kg (M3)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓

Bauart der Waage

Eenheden	kg lb N
----------	---------------

Interne meetfrequentie	5 Hz
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Maximale kruip (15 minuten)	200 g
Maximale kruip (30 minuten)	400 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm

Type display	LCD
--------------	-----

Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm cijferhoogte	11 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	90×30×176,5 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	90×30×283 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	90 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	30 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C)	176,5 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	283 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal lasthaak	staal
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Meetcellen - aantal	1

Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Functie voor middeling onder onstabiele wegomstandigheden	✓
Hold-functie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3:30 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	3

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	9 V Block
Batterijaansluiting	9v blok
Batterij oplaadtijd	80 h
Batterij spanning	9 V
Aantal batterijcellen	1
Batterij – enkelgewicht	45,5 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	45,5 g
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

KERN CH 50K100



De klassieker onder de handhangweegschalen – perfect voor het snel wegen van verhoogde lasten

Approval

CE-teken	✓
TÜV-gekeurd	✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	225×150×70 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,65 kg
Verzendgewicht	0,615 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761027183
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

