


EM-DUO 120/15

Artikelnummer: 5600461



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=5600461>

Dubbele wandcontactdoos voor railmontage, voor montage op 35 mm-montagerail volgens EN 60715, behuizingskleur: wit, met schroefaansluiting, landuitvoering: USA



Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 929930
sales group	H070
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 519 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning U_N	125 V AC
nominale stroom I_N	15 A
materiaal contact	CuZn37
toepasbaar in de landen	USA
kleur	wit

isolatiemateriaal	PVC 94 V0
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
normen / bepalingen	UL 508
breedte	83 mm
hoogte	134 mm
diepte	49 mm

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	6 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	4 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	30
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	10
aansluitmethode	schroefaansluiting
striplengte	8 mm
schroefdraad	M3

Toelatingen



toelatingen


cULus Listed

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen


aansluitschema



Maatschets




Vooraanzicht




Zijaanzicht

Onderaanzicht



schakelschema



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden