

## PT 1,5/ 4-PVH-3,5 BK BD:4-1QSO

Artikelnummer: 1712610

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1712610>

stekerdeel, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 4, rastermaat: 3,5 mm,  
aansluittype: schroefaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 046356 086813 |
| sales group           | E401                                                                                                 |
| VPE                   | 250 Pcs.                                                                                             |
| Douanetarief          | 85366990                                                                                             |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                   |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                   |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Afmetingen / Polen

|              |         |
|--------------|---------|
| rastermaat   | 3,5 mm  |
| afm. a       | 10,5 mm |
| aantal polen | 4       |

#### Technische gegevens

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| artikelfamilie                  | PT 1,5/..-PVH       |
| aansluiting overeenkomstig norm | EN-VDE              |
| nominale stroom $I_N$           | 8 A                 |
| nominale spanning $U_N$         | 160 V               |
| nominale aderdoorsnede          | 1,5 mm <sup>2</sup> |

#### Aansluitgegevens

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|---------------------|

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| max. aderdoorsnede massief                                   | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| min. aderdoorsnede soepel                                    | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| max. aderdoorsnede soepel                                    | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil                                 | 26                   |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil                                 | 16                   |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede massief                  | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede massief                  | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel                   | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel                   | 0,5 mm <sup>2</sup>  |

#### Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden