

## IC-DFR 12

Artikelnummer: 1852121



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852121>

toebereiden, aantal polen: 12, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen,  
Dit montagearaam kan alleen in combinatie met IC 2,5/...-STGF-5,08  
worden gebruikt.

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 017918 109004 |
| sales group           | E190                                                                                                   |
| VPE                   | 50 Pcs.                                                                                                |
| Douanetarief          | 39269097                                                                                               |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 350 (CAT-1-2013)                                                                                |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Afmetingen / Polen

|              |          |
|--------------|----------|
| rastermaat   | 5,08 mm  |
| afm. a       | 55,88 mm |
| aantal polen | 12       |

#### Technische gegevens

|                        |        |
|------------------------|--------|
| artikelfamilie         | IC-DFR |
| isolatiemateriaalgroep | I      |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| nominale aderdoorsnede             | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| isolatiemateriaal                  | PA                  |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                  |

### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

### Toebehoren

| Artikel         | Omschrijving        | Omschrijving                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>algemeen</b> |                     |                                                                                                                                                                                  |
| 1825501         | IC 2,5/ 2-STGF-5,08 | stekerdeel, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 2, rastermaat: 5,08 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin |
| <b>montage</b>  |                     |                                                                                                                                                                                  |
| 0708263         | DFK-MSTB-SS         | Schroevenset, voor de bevestiging van het basiselement op de wand van de behuizing, elk bestaande uit 10 x M3-schroef, een veerring en een moer                                  |

### Tekeningen


boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



afm. b: 10,84 mm + (aantal polen x 5,08 mm)  
afm. c: maat b + 5,83 mm

## Maatschets

---



#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden