



Draaibare verbindingselementen, Swivel Mounts

Hoofdkenmerken

Met bundelbanden tot 12,7 mm breedte te gebruiken (bijv. T50- tot T250-serie)

- Bekabeling, leidingwerk en slangen kunnen met elkaar worden verbonden
- Verbindingselement kan 360° worden gedraaid, daarom is parallel of haakse geleiding en bevestiging van beide bundels mogelijk
- Element werkt tevens als afstandhouder
- DSW54 biedt 17,8 mm, DSW55 biedt 23,6 mm afstand
- Beschadigingen en slijtage kunnen verhinderd of geminimaliseerd worden
- Veilige geleiding en bevestiging bij gelijktijdige flexibiliteit
- Dankzij het H-profiel kunnen met de DSW54 ook kleinere bundels vanaf 6 mm diameter worden geleid



De elementen kunnen eenvoudig met de hand worden verdraaid. Zo kan de bundel overlangs of -dwars worden geleid.



DSW54, DSW55.

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyacetal (POM)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +85 °C
Brandbaarheid	UL94 HB



Materiaalgegevens	
Mat.	Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +105 °C continu, (+145 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2



Toepassing

Onder andere toepasbaar in de auto- resp. vrachtwagenindustrie en overal waar een verbinding van 2 bundels en een gedefinieerde afstand nodig zijn.




Deze verbindingselementen zijn bijzonder geschikt voor de nieuwe Wide Straps (zie pagina 54).




octrooi aangevraagd





draaibaar




DSW54



DSW55



draaibaar



Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Min. Ø	Max. Ø	Min. extractiekracht (N)	Mat.	Kleur
151-06500	DSW54	23,6	20,3	18	6,0	76,0	445	PA66HS, POM	Zwart (BK)
151-06502	DSW55	40,6	25,4	23,6	16,0	152	1112	PA66HS	Zwart (BK)

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.