



### Bevestigingsbanden met spreidanker aan het verschuifbare voetgedeelte

#### Hoofdkenmerken

Deze bevestigingsbanden bestaan uit twee gedeeltes, de bundelband uit de T-serie en het voetgedeelte met spreidanker. Deze worden gemonteerd geleverd, bezitten alle voordelen van de T-series bundelbanden en besparen arbeidstijd dankzij de snelle toepassing van de voetgedeeltes. Het spreidanker wordt door het boorgat gedrukt en spreid zich aan de achterkant van de plaat uit. De schotel zorgt voor een stevige bevestiging aan de plaat. De gespleten schotel van het voetgedeelte van de SFT6,5 maakt gebruik bij dickere platen tot 2,0 mm mogelijk.

Door het verschuifbare voetgedeelte op de bundelband kan de kop zowel tijdens de montage als bij de inbouw in de optimale positie worden gedraaid. Deze bevestigingsband is als type T50RDH ook verkrijgbaar met dubbele kop, zodat twee kabels kunnen worden gemonteerd.


#### Toepassing

Deze bevestigingsbanden kunnen overal worden gebruikt, waar rationeel werken moet worden gecombineerd met hoge treksterktes. Zij worden o.a. bij de kabelbevestiging in de autobranche gebruikt.



De verschuifbare voetgedeeltes zorgen voor flexibele toepassingsmogelijkheden.

**Op aanvraag zijn andere afmetingen leverbaar. Wij adviseren u graag.**



Bevestigingsband met spreidanker aan het verschuifbare voetgedeelte

Materiaalgegevens	
Mat.	<b>Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig</b>
Kleur	<b>Zwart (BK)</b>
Gebruikstemp.	<b>-40 °C tot +105 °C</b>
Brandbaarheid	<b>UL94 HB</b>



Materiaalgegevens	
Mat.	<b>Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)</b>
Kleur	<b>Zwart (BK)</b>
Gebruikstemp.	<b>-40 °C tot +105 °C continu, (+145 °C voor 500 h)</b>
Brandbaarheid	<b>UL94 V2</b>



#### Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Max. Ø	Schotel Ø	Min. spankracht (N)	Gatdiameter	Plaatdikte min.	Plaatdikte max.	Mat.	
										Bundelbanden	Voetdeel
150-13593	<b>T50SSFT6.5</b>	150	4,6	31,0	22,4	225	6,3-6,7	0,7	2,0	PA66HS	PA66HS
150-13591	<b>T50RSFT6.5</b>	200	4,6	45,0	22,4	225	6,3-6,7	0,9	2,0	PA66HS	PA66HS
150-37691	<b>T50RSFT6.5D18</b>	200	4,6	45,0	18,0	225	6,5-6,8	0,4	1,6	PA66HS	PA66HIRHS
117-05160	<b>T50RDHSFT6.5</b>	210	4,7	45	22,4	225	6,3-6,7	0,7	2,0	PA66HS	PA66HS
150-13596	<b>T80ISFT6.5</b>	300	4,6	81,0	22,4	355	6,3-6,7	0,7	2,0	PA66HS	PA66HS

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.