



Bevestigingsbanden voor chassis – CT-serie, BHT-serie

Hoofdkenmerken

Deze gebruiksvriendelijke bundelbanden zijn bedoeld voor eengaatsmontage in chassis. Ze zijn aan beide zijden uitgerust met een vertanding, waardoor insteken vanaf beide zijden mogelijk is. De BHT-serie is voorzien van een ronde kop met centreerelement, dat de bevestigingsband in het boorgat centreert. De CT-serie bezit daarentegen een kleinere, hoekige kop voor krappe montageomstandigheden. De bevestigingsbanden kunnen weer geopend worden, zolang ze nog niet met het verwerkingsgereedschap zijn aangespannen.

Toepassing

Chassismontage in de auto-, vrachtwagen-, trailer-, aanhangwagen- caravan- en machine-industrie vormt het belangrijkste toepassingsgebied van de CT- en BHT-serie.



Eenvoudige montage van de BHT375 door vertanding aan beide zijden.



Materiaalinformatie
zie pagina 40.

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +105 °C continu, (+145 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2



Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Max. Ø	Min. spankracht (N)	Mat.	Kleur	Gereedschappen
Met centrering								
150-20395	BHT203	200	7,6	50,0	700	PA66HS	Zwart (BK)	6-10
150-37595	BHT375	375	7,6	100	700	PA66HS	Zwart (BK)	6-10
Zonder centrering								
150-20396	BHT203M	200	7,6	50,0	700	PA66HS	Zwart (BK)	6-10
150-47595	BHT375M	375	7,6	100	700	PA66HS	Zwart (BK)	6-10
132-20360	CT203	200	7,6	50,0	700	PA66HS	Zwart (BK)	6-10
132-37540	CT375	375	7,6	100	700	PA66HS	Zwart (BK)	6-10
132-00000	LHT370	370	7,6	106	535	PA66	Zwart (BK)	6-10
132-00200	DE863220	300	6,0	80,0	135	PA66HS	Zwart (BK)	6-10

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.