

MCV 0,5/ 3-G-2,5 THT R44

Artikelnummer: 1963764



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1963764>

basiselement, nominale stroom: 4 A, nominale spanning (III/2):
160 V, aantal polen: 3, rastermaat: 2,5 mm, kleur: zwart,
contactoppervlak: tin, montage: SMD/THT/THR, Gebruikersinformatie
en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow
technologie vindt u op: <http://www.combicon.com>.

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 917357
Opmerking	Oprichtingsgebonden productie
sales group	E170
VPE	220 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 171 (CAT-1-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	8,1 mm
hoogte	10,1 mm
rastermaat	2,5 mm
afm. a	5 mm

aantal polen	3
stiftafmetingen	0,8 x 0,8 mm
stiftafstand	2,50 mm
printgatdiameter	1,4 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	MCV 0,5/...-G-THT
isolatiemateriaalgroep	IIIa
teststootspanning (III/3)	1,5 kV
teststootspanning (III/2)	2,5 kV
teststootspanning (II/2)	2,5 kV
nominale spanning (III/2)	160 V
nominale spanning (II/2)	160 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	4 A
nominale spanning U_N	32 V
belastingstroom maximaal	4 A
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Kleur	zwart
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	125 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	4 A

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCE CB Scheme

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0804853	SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN	Coderingskaarten, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-99, montage techniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 2,54 mm
stekers/adapters		
1881435	CP-MC 0,5	Polarisatieprofiel, wordt in de groef van het basiselement geschoven, van rode kunststof

Tekeningen


boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



Maatschets



Richting van de pijl = toevoerrichting



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden