

## Basiselement - GMSTBVA 2,5/ 5-G-7,62 - 1766806

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 5, rastermaat: 7,62 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: solderen

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

### Product Features

- ☒ steekrichting verticaal t.o.v. de printplaat
- ☒ basiselementen met rechte soldeerstiften voor 630 V-applicaties (III/2)

### Key commercial data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 250           |
| GTIN             | 4017918032821 |

### Technical data

#### Afmetingen

|                  |          |
|------------------|----------|
| lengte           | 8,6 mm   |
| rastermaat       | 7,62 mm  |
| afm. a           | 30,48 mm |
| stiftafmetingen  | 1 x 1 mm |
| printgatdiameter | 1,4 mm   |

#### Algemeen

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| artikelfamilie                     | GMSTBVA 2,5/..-G |
| isolatiemateriaalgroep             | I                |
| teststootspanning (III/3)          | 6 kV             |
| teststootspanning (III/2)          | 6 kV             |
| teststootspanning (II/2)           | 6 kV             |
| nominale spanning (III/3)          | 400 V            |
| nominale spanning (III/2)          | 630 V            |
| nominale spanning (II/2)           | 630 V            |
| aansluiting overeenkomstig norm    | EN-VDE           |
| nominale stroom I <sub>N</sub>     | 12 A             |
| belastingsstroom maximaal          | 12 A             |
| isolatiemateriaal                  | PA               |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0               |
| Kleur                              | groen            |

## Basiselement - GMSTBVA 2,5/ 5-G-7,62 - 1766806

### Technical data

#### Algemeen

|              |   |
|--------------|---|
| aantal polen | 5 |
|--------------|---|

### classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002637 |
| ETIM 5.0 | EC002637 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11     | 39121409 |
| UNSPSC 12.01  | 39121409 |
| UNSPSC 13.2   | 39121409 |

### approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECCEB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

#### Approval details

| CSA  |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Usegroups                                                                               | B     | D     |
| nominale spanning UN                                                                    | 300 V | 300 V |
| nominale stroom IN                                                                      | 10 A  | 10 A  |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil                                                              |       |       |

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UL Recognized  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Basiselement - GMSTBVA 2,5/ 5-G-7,62 - 1766806

### approvals

| Usegroups                  | B     | D     |
|----------------------------|-------|-------|
| nominale spanning UN       | 300 V | 300 V |
| nominale stroom IN         | 15 A  | 10 A  |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil |       |       |

|                                                                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung</b>  |       |
|                                                                                                                                  |       |
| nominale spanning UN                                                                                                             | 400 V |
| nominale stroom IN                                                                                                               | 12 A  |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil                                                                                                       |       |

|                                                                                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>cUL Recognized</b>  |       |
|                                                                                                         |       |
| nominale spanning UN                                                                                    | 300 V |
| nominale stroom IN                                                                                      | 15 A  |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil                                                                              |       |

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GOST</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IECEE CB Scheme</b>  |       |
|                                                                                                            |       |
| nominale spanning UN                                                                                       | 400 V |
| nominale stroom IN                                                                                         | 12 A  |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil                                                                                 |       |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>CCA</b>                 |       |
|                            |       |
| nominale spanning UN       | 400 V |
| nominale stroom IN         | 12 A  |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil |       |

## Basiselement - GMSTBVA 2,5/ 5-G-7,62 - 1766806

approvals

cULus Recognized  US

accessories

**Polarisatie-element**

CR-MSTB - 1734401



---

**blinddop**

MSTB-BL - 1755477



---

**klemmencodering gecodeerd**

SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804549




---

**Drawings**

**Basiselement - GMSTBVA 2,5/ 5-G-7,62 - 1766806**

## Boorsjabloon



Maatschets

