

## UP 4/11

Artikelnummer: 3060212



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3060212>

Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 11,  
doorsnede: 0,14 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, AWG: 24 - 10, breedte: 68,2 mm,  
hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 046356 090247 |
| Opmerking             | Opdrachtsgebonden productie                                                                            |
| sales group           | A871                                                                                                   |
| VPE                   | 10 Pcs.                                                                                                |
| Douanetarief          | 85366990                                                                                               |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 71 (CAT-3-2013)                                                                                 |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| breedte | 68,2 mm |
| lengte  | 21 mm   |
| hoogte  | 41,2 mm |

#### Technische gegevens

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| belastingstroom maximaal | 32 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm <sup>2</sup> ) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| test-stootspanning              | 8 kV      |
| vervuilingsgraad                | 3         |
| overspanningscategorie          | III       |
| isolatiemateriaalgroep          | I         |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| nominale stroom $I_N$           | 32 A      |
| nominale spanning $U_N$         | 800 V     |
| aantal polen                    | 11        |

**Aansluitgegevens**

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| min. aderdoorsnede massief                                                | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede massief                                                | 6 mm <sup>2</sup>    |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil                                              | 24                   |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil                                              | 10                   |
| min. aderdoorsnede soepel                                                 | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede soepel                                                 | 6 mm <sup>2</sup>    |
| min. soepele aderdoorsnede AWG                                            | 24                   |
| Max. soepele aderdoorsnede in AWG                                         | 10                   |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls           | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls           | 4 mm <sup>2</sup>    |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls              | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls              | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede massief                               | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede massief                               | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel                                | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel                                | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls   | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls   | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| aansluitmethode                                                           | schroefaansluiting   |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| striplengte         | 9 mm   |
| teststift           | A4     |
| schroefdraad        | M3     |
| min. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,8 Nm |

#### Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

#### Toebehoren

| Artikel         | Omschrijving  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codering</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0818137         | UC-TMF 8      | Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 8,2 mm, Schrijfvlak: 7,6 x 5,1 mm                     |
| 0824654         | UC-TMF 8 CUS  | Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 8,2 mm, Schrijfvlak: 7,6 x 5,1 mm                                 |
| 0828748         | UCT-TMF 8     | Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 8,2 mm, Schrijfvlak: 7,4 x 4,7 mm |
| 0829672         | UCT-TMF 8 CUS | Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 8,2 mm, Schrijfvlak: 7,4 x 4,7 mm                                 |
| 0825030         | ZBF 8 CUS     | Zackband, vlak, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 8 mm, Schrijfvlak: 5,15 x 8,15 mm                                     |

|         |                  |                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0808781 | ZBF 8:UNBEDRUCKT | Zackband, vlak, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 8 mm, Schrijfvlak: 5,15 x 8,15 mm |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Eindplaten

|         |         |                                                                                      |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3060348 | DF-UP 4 | Bevestigingseindplaat, lengte: 47 mm, breedte: 4,5 mm, hoogte: 24,7 mm, kleur: grijs |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|

#### gereedschap

|         |             |                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, geïsoleerd, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### montage

|         |          |                                                                              |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3040559 | PR       | Vergrendeling, aantal polen: 1, kleur: oranje                                |
| 3040630 | PR/2     | Vergrendeling, aantal polen: 2, kleur: oranje                                |
| 3040614 | PRZ      | Vergrendeling, breedte: 5,2 mm, lengte: 3 mm, aantal polen: 2, kleur: oranje |
| 3040591 | PSH 3- 6 | Schermaansluitklem, kleur: zwart                                             |
| 3040601 | PSH 5-10 | Schermaansluitklem, kleur: zwart                                             |
| 3040627 | PZ/2     | Trekontlasting, aantal polen: 2, kleur: zwart                                |

#### stekers/adapters

|         |           |                            |
|---------|-----------|----------------------------|
| 0201731 | MPS-IH BK | Isolatiehuls, kleur: zwart |
| 0201689 | MPS-IH BU | Isolatiehuls, kleur: blauw |
| 0201702 | MPS-IH GN | Isolatiehuls, kleur: groen |
| 0201728 | MPS-IH GY | Isolatiehuls, kleur: grijs |
| 0201676 | MPS-IH RD | Isolatiehuls, kleur: rood  |
| 0201663 | MPS-IH WH | Isolatiehuls, kleur: wit   |
| 0201692 | MPS-IH YE | Isolatiehuls, kleur: geel  |
| 0201744 | MPS-MT    | Teststekers                |

#### Tekeningen

schakelschema



#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden