

ZFKDSA 10-11,7

Artikelnummer: 1987054

De afbeelding toont een 1-polige variant van het artikel



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1987054>

Printklem, nominale stroom: 76 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 10 mm, aantal polen: 1, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 973162
sales group	E530
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 479 (CAT-1-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	33,4 mm
rastermaat	10 mm
aantal polen	1
stiftafmetingen	1,2 x 1,4
stiftafstand	10 mm

printgatdiameter	2,2 mm
------------------	--------

Technische gegevens

artikelfamilie	ZFKDS(A) 10
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (II/2)	4 kV
nominale spanning (III/3)	320 V
nominale spanning (III/2)	400 V
nominale spanning (II/2)	800 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	76 A
nominale aderdoorsnede	10 mm ²
belastingstroom maximaal	76 A
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
striplengte	12 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	65 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup C	150 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup C	65 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	10 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	16 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	16 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	10 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,25 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	10 mm ²

min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	6
AWG volgens UL/CUL min.	24
AWG volgens UL/CUL max.	6

Toelatingen



toelatingen


cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, IECEE CB Scheme

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

diagram



Type: ZFKDS 10-10,00 en ZFKDSA 10-11,7
test overeenkomstig DIN EN 60512-5-2:2003-01
reductiefactor = 1
aantal polen: 5

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden