
Greep uit de online catalogus

PC 16/ 6-STF-10,16

Artikelnummer: 1967498

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1967498

stekerdeel, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 6, rastermaat: 10,16 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: zilver

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens	
EAN	4 017918 939359
sales group	E542
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 555 (CAT-1-2013)

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

rastermaat	10,16 mm
afm. a	50,8 mm
aantal polen	6
schroefdraad	M4
min. aandraaimoment	1,7 Nm
max. aandraaimoment	1,8 Nm

Technische gegevens

artikelfamilie	PC 16/..-STF
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	8 kV
teststootspanning (III/2)	8 kV
teststootspanning (II/2)	6 kV
nominale spanning (III/2)	1000 V
nominale spanning (II/2)	1000 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	76 A
nominale spanning U_N	1000 V
nominale aderdoorsnede	16 mm²
belastingsstroom maximaal	76 A
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
teststift	A6
striplengte	12 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	600 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	55 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup C	600 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup C	55 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,75 mm²
max. aderdoorsnede massief	16 mm²
min. aderdoorsnede soepel	0,75 mm²
max. aderdoorsnede soepel	16 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,5 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	16 mm² alleen in combinatie met CRIMPFOX 16 S
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,5 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	10 mm² alleen in combinatie met CRIMPFOX 16 S
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	18
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	6

2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	0,75 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	6 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,75 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	6 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	0,5 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	4 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,5 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	6 mm²
AWG volgens UL/CUL min.	20
AWG volgens UL/CUL max.	6

Toelatingen


toelatingen: cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECEE CB Scheme

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen

diagram




Deratingcurve voor: PC 16/..-ST-10,16 met PC 6-16/..-G1-10,16



Deratingcurve voor: PC 16/..-ST-10,16 met DFK-PC 6-16/..-G-10,16

Maatschets



De afbeelding toont de 3-polige variant

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden