


## CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR

Artikelnummer: 1955866

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1955866>

basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 3, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: SMD/THT/THR, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 017918 926625 |
| Opmerking             | Opdrachtsgebonden productie                                                                            |
| sales group           | E172                                                                                                   |
| VPE                   | 50 Pcs.                                                                                                |
| Douanetarief          | 85366990                                                                                               |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 300 (CAT-1-2013)                                                                                |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Afmetingen / Polen

|              |          |
|--------------|----------|
| lengte       | 8,6 mm   |
| rastermaat   | 5,08 mm  |
| afm. a       | 10,16 mm |
| aantal polen | 3        |

|                  |          |
|------------------|----------|
| stiftafmetingen  | 1 x 1 mm |
| stiftafstand     | 5,08 mm  |
| printgatdiameter | 1,6 mm   |

#### Technische gegevens

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| artikelfamilie                      | CCVA 2,5/...-G  |
| isolatiemateriaalgroep              | IIIa            |
| teststootspanning (III/3)           | 4 kV            |
| teststootspanning (III/2)           | 4 kV            |
| teststootspanning (II/2)            | 4 kV            |
| nominale spanning (III/2)           | 320 V           |
| nominale spanning (II/2)            | 400 V           |
| aansluiting overeenkomstig norm     | EN-VDE          |
| nominale stroom $I_N$               | 12 A            |
| nominale spanning $U_N$             | 250 V           |
| belastingstroom maximaal            | 12 A (per pool) |
| isolatiemateriaal                   | LCP             |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94  | V0              |
| Kleur                               | zwart           |
| nominale spanning UL/CUL Usegroup B | 250 V           |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup B   | 10 A            |
| nominale spanning UL/CUL Usegroup D | 300 V           |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup D   | 10 A            |

#### Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

## Toebehoren

| Artikel                 | Omschrijving             | Omschrijving                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codering</b>         |                          |                                                                                                                                                                               |
| 1051993                 | B-STIFT                  | Coderingsstift, voor het handmatig beschrijven van niet-bedrukte coderingsschildjes, codering wis- en waterbestendig, lijndikte 0,5 mm                                        |
| 0804293                 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN | Coderingskaarten, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-(99)100, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm |
| 0805085                 | SK 5,08/3,8:SO           | Coderingskaarten, wit, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm                                                                                    |
| 0805412                 | SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT   | Coderingskaarten, kaart, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Bezeichnungsstift, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm                          |
| <b>algemeen</b>         |                          |                                                                                                                                                                               |
| 1954362                 | CR-MSTB NAT HT           | HT-polarisatieruiter, wordt voor het reflow-solderen in de groef van het basiselement geschoven, van hittebestendig, beige kunststof                                          |
| <b>stekers/adapters</b> |                          |                                                                                                                                                                               |
| 1734401                 | CR-MSTB                  | Polarisatieprofiel, wordt in de uitsparing van het basiselement resp. het geïnverteerde stekerdeel geschoven, van rode kunststof                                              |


## Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



Maatschets

---



Onderaanzicht vrije ruimte voor  
soldeer pasta, diepte 0,55 mm

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden