

## MKDSO 2,5/ 3-R BK

Artikelnummer: 2869744

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2869744>

Printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning: 400 V, aansluitmethode: schroefaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 017918 944643 |
| sales group           | F057                                                                                                 |
| VPE                   | 50 Pcs.                                                                                              |
| Douanetarief          | 85369010                                                                                             |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                   |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                   |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Afmetingen / Polen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| lengte              | 15,3 mm |
| stiftafmetingen     | 0,8 x 1 |
| printgatdiameter    | 1,4 mm  |
| schroefdraad        | M3      |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm  |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm  |

#### Technische gegevens

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| teststootspanning (III/3) | 4 kV  |
| teststootspanning (III/2) | 4 kV  |
| teststootspanning (II/2)  | 4 kV  |
| nominale spanning (III/3) | 320 V |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| nominale spanning (III/2)           | 400 V               |
| nominale spanning (II/2)            | 630 V               |
| aansluiting overeenkomstig norm     | EN-VDE              |
| nominale stroom $I_N$               | 24 A                |
| nominale aderdoorsnede              | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| belastingstroom maximaal            | 24 A                |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94  | V0                  |
| teststift                           | A2                  |
| striplengte                         | 8 mm                |
| nominale spanning UL/CUL Usegroup B | 300 V               |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup B   | 20 A                |
| nominale spanning UL/CUL Usegroup D | 300 V               |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup D   | 15 A                |

#### Aansluitgegevens

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| min. aderdoorsnede massief                                                | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede massief                                                | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| min. aderdoorsnede soepel                                                 | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede soepel                                                 | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil                                              | 26                   |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil                                              | 14                   |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede massief                               | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede massief                               | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel                                | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel                                | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls   | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls   | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| AWG volgens UL/CUL min.                                                   | 30                   |
| AWG volgens UL/CUL max.                                                   | 12                   |

## Toelatingen



toelatingen

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, CCA, IEC CB Scheme

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden