

MCV 1,5/ 3-G-3,81 P26 THRR32

Artikelnummer: 1712843



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1712843>

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V,
aantal polen: 3, rastermaat: 3,81 mm, kleur: zwart, contactoppervlak:
tin, montage: SMD/THT/THR-componenten in rolverpakking,
Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de
Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 093217
sales group	E171
VPE	200 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 213 (CAT-1-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	7,25 mm
rastermaat	3,81 mm
afm. a	7,62 mm
aantal polen	3
stiftafmetingen	0,8 x 0,8 mm

printgatdiameter	1,4 mm
Technische gegevens	
artikelfamilie	MCV 1,5/...-G-THR
isolatiemateriaalgroep	IIIa
teststootspanning (III/3)	2,5 kV
teststootspanning (III/2)	2,5 kV
teststootspanning (II/2)	2,5 kV
nominale spanning (III/2)	160 V
nominale spanning (II/2)	250 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	8 A
nominale spanning U_N	160 V
belastingstroom maximaal	8 A (per pool)
isolatiemateriaal	LCP
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Kleur	zwart
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	8 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	8 A

Toelatingen



toelatingen


cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:





Ex-toelatingen:

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden