

MKDSP 25/ 6-15,00

Artikelnummer: 1932627

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1932627>

Printklem, nominale stroom: 125 A, nominale spanning: 1000 V, rastermaat: 15 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: schroefaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Bij de printplaatmontage dient rekening te worden gehouden met het feit dat de trekkracht van de aders dichtbij de printklemmen moet worden opgevangen door bouten die aan de moduulbehuizing zijn bevestigd.

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 902124
Opmerking	Oprichtingsgebonden productie
sales group	E550
VPE	25 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 455 (CAT-1-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	31 mm
rastermaat	15 mm
afm. a	75 mm

aantal polen	6
stiftafmetingen	1,2 x 1,2 mm
printgatdiameter	1,6 mm
schroefdraad	M5
min. aandraaimoment	2,5 Nm
max. aandraaimoment	4,5 Nm

Technische gegevens

artikelfamilie	MKDSP 25
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	8 kV
teststootspanning (III/2)	8 kV
teststootspanning (II/2)	8 kV
nominale spanning (III/3)	1000 V
nominale spanning (III/2)	1000 V
nominale spanning (II/2)	1000 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	125 A
nominale aderdoorsnede	35 mm ²
belastingstroom maximaal	125 A ()
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
teststift	B7
striplengte	18 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	600 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	115 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup C	600 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup C	115 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,5 mm ²
max. aderdoorsnede massief	35 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,5 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	35 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	1 mm ²

max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	35 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	1,5 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	35 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	20
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	2
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	0,5 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	6 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,5 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	6 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	0,5 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	4 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,5 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	6 mm ²
AWG volgens UL/CUL min.	20
AWG volgens UL/CUL max.	2

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCE CB Scheme

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
---------	--------------	--------------

Codering

0811192	SK 15/5:UNBEDRUCKT	Coderingskaarten, wit, niet gecodeerd, montage techniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 15 mm
---------	--------------------	---

0811202	ZBF 15:UNBEDRUCKT	Zackband, vlak, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 15 x 5,2 mm
---------	-------------------	--

gereedschap


1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 6,5 x 150 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
---------	-----------------	---

stekers/adapters


0201647	RPS	Verloopsteker, kleur: grijs
---------	-----	-----------------------------

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



diagram




Type: MKDSP 25/...-15,00

test overeenkomstig DIN EN 60512-5-2:2003-01

reductiefactor = 1

aantal polen: 5

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden