

MKDSP 25/ 5-15,00-F

Artikelnummer: 1932520

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1932520>

Printklem, nominale stroom: 125 A, nominale spanning: 1000 V, rastermaat: 15 mm, aantal polen: 5, aansluitmethode: schroefaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, De printplaat wordt in de omgeving van de bevestigingsflens ontlast. De flenzen worden met bouten aan de moduulbehuizing bevestigd, waardoor ook de MKDSP 25 wordt ondersteund.

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 902216
sales group	E550
VPE	25 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 455 (CAT-1-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	31 mm
rastermaat	15 mm
afm. a	60 mm
aantal polen	5

stiftafmetingen	1,2 x 1,2 mm
printgatdiameter	1,6 mm
schroefdraad	M5
min. aandraaimoment	2,5 Nm
max. aandraaimoment	4,5 Nm

Technische gegevens

artikelfamilie	MKDSP 25/..-F
isolatiemateriaalgroep	I
nominale spanning (III/3)	1000 V
nominale spanning (III/2)	1000 V
nominale spanning (II/2)	1000 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I _N	125 A
nominale aderdoorsnede	35 mm ²
belastingstroom maximaal	125 A ()
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
teststift	B7
striplengte	18 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	600 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	115 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup C	600 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup C	115 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,5 mm ²
max. aderdoorsnede massief	35 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,5 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	35 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	1 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	35 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	1,5 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	35 mm ²

min. aderdoorsnede AWG/kcmil	20
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	2
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	0,5 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	6 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,5 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	6 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	0,5 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	4 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,5 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	6 mm ²
AWG volgens UL/CUL min.	20
AWG volgens UL/CUL max.	2

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCEB CB Scheme

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
---------	--------------	--------------

Codering

0811192	SK 15/5:UNBEDRUCKT	Coderingskaarten, wit, niet gecodeerd, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 15 mm
0811202	ZBF 15:UNBEDRUCKT	Zackband, vlak, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 15 x 5,2 mm

gereedschap


1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 6,5 x 150 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
---------	-----------------	---

stekers/adapters


0201647	RPS	Verloopsteker, kleur: grijs
---------	-----	-----------------------------

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



diagram




Type: MKDSP 25/...-15,00

test overeenkomstig DIN EN 60512-5-2:2003-01

reductiefactor = 1

aantal polen: 5

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden