

Basiselement - GMSTBVA 2,5/ 6-G-7,62 - 1766819

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 6, rastermaat: 7,62 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: solderen

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Product Features

- ☒ steekrichting verticaal t.o.v. de printplaat
- ☒ basiselementen met rechte soldeerstiften voor 630 V-applicaties (III/2)

Key commercial data

package_quantity	100
GTIN	4017918032838

Technical data

Afmetingen

lengte	8,6 mm
rastermaat	7,62 mm
afm. a	38,1 mm
stiftafmetingen	1 x 1 mm
printgatdiameter	1,4 mm

Algemeen

artikelfamilie	GMSTBVA 2,5/..-G
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	6 kV
teststootspanning (III/2)	6 kV
teststootspanning (II/2)	6 kV
nominale spanning (III/3)	400 V
nominale spanning (III/2)	630 V
nominale spanning (II/2)	630 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I _N	12 A
belastingsstroom maximaal	12 A
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Kleur	groen

Basiselement - GMSTBVA 2,5/ 6-G-7,62 - 1766819

Technical data

Algemeen

aantal polen	6
--------------	---

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECCEB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approval details

CSA 		
Usegroups	B	D
nominale spanning UN	300 V	300 V
nominale stroom IN	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

UL Recognized 

Basiselement - GMSTBVA 2,5/ 6-G-7,62 - 1766819

approvals

Usegroups	B	D
nominale spanning UN	300 V	300 V
nominale stroom IN	15 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
nominale spanning UN	400 V
nominale stroom IN	12 A
mm ² /AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
nominale spanning UN	300 V	300 V
nominale stroom IN	15 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

GOST 

IECEE CB Scheme 	
nominale spanning UN	400 V
nominale stroom IN	12 A
mm ² /AWG/kcmil	



CCA	
nominale spanning UN	400 V
nominale stroom IN	12 A
mm ² /AWG/kcmil	

Basiselement - GMSTBVA 2,5/ 6-G-7,62 - 1766819

approvals

cULus Recognized  US

accessories

Polarisatie-element

CR-MSTB - 1734401



blinddop

MSTB-BL - 1755477



klemmencodering gecodeerd


SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804549



Drawings

Basiselement - GMSTBVA 2,5/ 6-G-7,62 - 1766819

Boorsjabloon



Maatschets

