
Greep uit de online catalogus

DFK-PC 5/ 6-ST-7,62

Artikelnummer: 1716548



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1716548

stekerdeel, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 6, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 137164
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	E523
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 548 (CAT-1-2013)

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

rastermaat	7,62 mm
afm. a	38,1 mm
aantal polen	6
schroefdraad	M3
min. aandraaimoment	0,7 Nm
max. aandraaimoment	0,8 Nm

Technische gegevens

artikelfamilie	DFK-PC 5/..-ST
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	8 kV
teststootspanning (III/2)	8 kV
teststootspanning (II/2)	6 kV
nominale spanning (III/2)	1000 V
nominale spanning (II/2)	1000 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	41 A
nominale spanning U_N	1000 V
nominale aderdoorsnede	6 mm²
belastingsstroom maximaal	41 A
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
striplengte	10 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	600 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	41 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup C	600 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup C	41 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,2 mm²
max. aderdoorsnede massief	10 mm²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm²
max. aderdoorsnede soepel	6 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	6 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,25 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	4 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	10
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	0,2 mm²

2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	2,5 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,2 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	4 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	0,25 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	1,5 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,25 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	2,5 mm²
AWG volgens UL/CUL min.	24
AWG volgens UL/CUL max.	8

Toelatingen


toelatingen: cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen

diagram




Deratingcurve voor: DFK-PC 5/...-ST-7,62
met PC 5/...-ST-7,62
aderdoorsnede = 6 mm²




Deratingcurve voor: DFK-PC 5/...-ST-7,62
met PC 5/...-ST-7,62
aderdoorsnede = 10 mm²


Maatschets




Uitsparing bij vergrendeling



Uitsparing bij schroefbevestiging





Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden