

## IC 2,5/ 3-GF-5,08

Artikelnummer: 1825132

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1825132>

basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2):  
320 V, aantal polen: 3, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen,  
contactoppervlak: tin, montage: solderen

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 017918 049393 |
| sales group           | E130                                                                                                   |
| VPE                   | 50 Pcs.                                                                                                |
| Douanetarief          | 85366990                                                                                               |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 333 (CAT-1-2013)                                                                                |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Afmetingen / Polen

|                  |           |
|------------------|-----------|
| lengte           | 19 mm     |
| rastermaat       | 5,08 mm   |
| afm. a           | 10,16 mm  |
| aantal polen     | 3         |
| stiftafmetingen  | 1,2 x 0,5 |
| printgatdiameter | 1,4 mm    |

#### Technische gegevens

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| artikelfamilie                      | IC 2,5/..-GF |
| isolatiemateriaalgroep              | I            |
| teststootspanning (III/3)           | 4 kV         |
| teststootspanning (III/2)           | 4 kV         |
| teststootspanning (II/2)            | 4 kV         |
| nominale spanning (III/2)           | 320 V        |
| nominale spanning (II/2)            | 630 V        |
| aansluiting overeenkomstig norm     | EN-VDE       |
| nominale stroom $I_N$               | 12 A         |
| nominale spanning $U_N$             | 320 V        |
| belastingstroom maximaal            | 12 A         |
| isolatiemateriaal                   | PA           |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94  | V0           |
| Kleur                               | groen        |
| nominale spanning UL/CUL Usegroup B | 250 V        |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup B   | 12 A         |
| nominale spanning UL/CUL Usegroup D | 300 V        |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup D   | 10 A         |

#### Toelatingen



toelatingen

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
 Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB CB Scheme

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Toebehoren


| Artikel                 | Omschrijving | Omschrijving                                                                                                                |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>stekers/adapters</b> |              |                                                                                                                             |
| 1734634                 | CP-MSTB      | Polarisatieprofiel, wordt in de groef van het stekerdeel resp. het geïnverteerde basiselement geschoven, van rode kunststof |
| 0201744                 | MPS-MT       | Teststekers                                                                                                                 |
| 0201647                 | RPS          | Verloopsteker, kleur: grijs                                                                                                 |

## Aanvullende producten

| Artikel         | Omschrijving         | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>algemeen</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1873511         | FKIC 2,5/ 3-STF-5,08 | stekerdeel, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 3, rastermaat: 5,08 mm, aansluittype: veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin                                                                                                                                                                                                                             |
| 1825323         | IC 2,5/ 3-STF-5,08   | stekerdeel, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 3, rastermaat: 5,08 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin                                                                                                                                                                                                                              |
| 1823396         | ICC 2,5/ 3-STZF-5,08 | stekerdeel, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 3, rastermaat: 5,08 mm, aansluittype: crimpaansluiting, kleur: groen, Bijbehorende crimp-stiftcontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedegebied [mm²]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577); 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA = bandcontacten |


## Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



## Maatschets

---



#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden