
Greep uit de online catalogus

SACC-SQ-M12MS-4CON-20/0,5

Artikelnummer: 1419784



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419784

Sensor-/actorinbouwsteker, 4-polig, M12, A-gepolariseerd, voorwand-/vierkante flensmontage, met 0,5 m TPE-litzendraad, 4 x 0,34 mm²

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 531764
sales group	D125
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 236 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	250 V
aantal polen	4
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
kabellengte	0,5 m
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (steker/bus)

Algemene gegevens	
normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
Signaalsoort/categorie	Universeel
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
montagetechniek	voorwandmontage vierkante flens zijlengte: 20 mm
aansluitmethode	afzonderlijke litzendraden
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel	
kabeltype	TPE-litzendraad
aderdoorsnede	0,34 mm²
AWG signaalleiding	22
aderkleuren	bruin, blauw, zwart, wit
materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage)

Toelatingen


toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

Maatschets




M12-inbouwstiftconnector, vierkante flens

schakelschema



Contactbezetting van de M12-steker en de M12-bus

schematekening



Poolschema steker M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden