

SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/1,5

Artikelnummer: 1508349



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1508349>

Sensor-/actorinbouwbus, 4-polig, M12, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, positioneerbaar, met 1,5 m TPE-litzendraad, 4x 0,34 mm²

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 889388
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	D125
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	250 V
aantal polen	4
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
kabellengte	1,5 m
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (stekker/bus)

Algemene gegevens

polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA66 GF
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
aansluitmethode	afzonderlijke litzendraden
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

kabeltype	TPE-litzendraad
aderdoorsnede	0,34 mm ²
AWG signaalleiding	22
aderopbouw signaalleiding	7x 0,25 mm
aderdiameter incl. isolatie	1,2 mm ± 0,07 mm
wanddikte isolatie	0,21 mm
aderkleuren	bruin, wit, blauw, zwart
materiaal aderisolatie	TPE
materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad
isolatieweerstand	≥ 20 MΩ*km
aderweerstand	≤ 57,6 Ω/km
nominale spanning kabel	300 V
testspanning kabel	2000 V AC

Toelatingen



toelatingen

UL Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
montage		
1504084	SACC-E-MU-PG9	Vlakke moer met Pg9-schroefdraad

Tekeningen

Maatschets




M12-inbouwconnector




Behuizingsuitsparing voor Pg9-bevestigingsschroefdraad, Montagewand met schroefdraad

schakelschema



Contactbezetting van de M12-steker en de M12-bus

schematekening



Poolschema bus M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht
buszijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden