

SAC-4P-M12MS/ 2,0-186

Artikelnummer: 1509445



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1509445>

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, stift recht M12, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 2 m

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 899080
sales group	D111
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 12 (PC-2005)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	250 V
aantal polen	4
overgangsweerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
kabellengte	2 m
striplengte van het vrije kabeluiteinde	50 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)
--------------------------------	--------------------------------

Algemene gegevens

polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65
	IP67
	IP68
steekcycli	≥ 100
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
materiaal handgreep	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

kabeltype	PUR POWER 0,75 mm ² zwart
kabeltype (afkorting)	186
kabelcode	LiY11Y
aderdoorsnede	4x 0,75 mm ² (voedingskabel)
AWG signaalleiding	18
aderopbouw signaalleiding	42x 0,15 mm
aderdiameter incl. isolatie	1,75 mm ± 0,05 mm
wanddikte isolatie	≥ 0,23 mm (aderisolatie)
	≥ 0,76 mm (buitenmantel)
aderkleuren	bruin, wit, blauw, zwart
compleet getwist	4 aders in de lengte getwist
buitenmantel, kleur	zwartgrijs RAL 7021
kabeldiameter D	5,9 mm ± 0,15 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	59 mm
aantal buigcycli	2000000
buigradius	59 mm
richting van de verplaatsing	5 m
snelheid van de verplaatsing	3 m/s

versnelling	5 m/s ²
kabelgewicht	57 kg/km
buitenmantel, materiaal	PUR
materiaal aderisolatie	PVC
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
isolatieweerstand	≥ 1 MΩ*km (bij 20 °C)
aderweerstand	max. 26 Ω/km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel	≤ 300 V
testspanning kabel	≥ 3000 V
vlambestendigheid	volgens UL-Style 20549
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Toelatingen



toelatingen


cULus Listed

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

Maatschets




Steker M12 x 1, recht

schakelschema




Contactbezetting van de M12-stekers/-bussen doorverbonden

schematekening



Poolschema steker M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde



PUR POWER 0,75 mm² zwart [186]

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden