

SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN

Artikelnummer: 1440119



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440119>

Bussysteem-inbouwstiftconnector, DeviceNet, 5-polig, M8, voorwand-/schroefmontage met M8-bevestigingsschroefdraad, met 0,5 m PVC-litzendraad, 5 x 0,25 mm²

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 481328
sales group	D125
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 22 (PC-2009)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	30 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
kabellengte	0,5 m
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M8-connector IEC 61076-2-104
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	Cu-legering
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PUR / PA 66
materiaal kartelmoer	messing, vernikkeld
materiaal afdichting	Viton
montagetechniek	voorwandmontage M8 x 0,5
aansluitmethode	afzonderlijke litzendraden
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

kabeltype	PVC-litzendraad
aderdoorsnede	0,25 mm ²
AWG signaalleiding	26
aderkleuren	grijs, rood, wit, zwart, blauw
materiaal aderisolatie	PVC
materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

Maatschets



M8-inbouwstiftconnector, voorwandmontage

schematekening



Poolschema steker M8, 5-polig, B-gepolariseerd, stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden