

## MKDSP 25/ 8-15,00 GY

Artikelnummer: 1994762

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1994762>

Printklem, nominale stroom: 125 A, nominale spanning: 1000  
V, rastermaat: 15 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode:  
schroefaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/printplaat:  
0 °

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 017918 986735 |
| sales group           | E550                                                                                                 |
| VPE                   | 25 Pcs.                                                                                              |
| Douanetarief          | 85369010                                                                                             |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                   |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                   |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Afmetingen / Polen

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| lengte              | 31 mm        |
| rastermaat          | 15 mm        |
| afm. a              | 105 mm       |
| aantal polen        | 8            |
| stiftafmetingen     | 1,2 x 1,2 mm |
| printgatdiameter    | 1,6 mm       |
| schroefdraad        | M5           |
| min. aandraaimoment | 2,5 Nm       |
| max. aandraaimoment | 4,5 Nm       |

#### Technische gegevens

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| artikelfamilie                      | MKDSP 25           |
| teststootspanning (III/3)           | 8 kV               |
| teststootspanning (III/2)           | 8 kV               |
| teststootspanning (II/2)            | 8 kV               |
| nominale spanning (III/3)           | 1000 V             |
| nominale spanning (III/2)           | 1000 V             |
| nominale spanning (II/2)            | 1000 V             |
| aansluiting overeenkomstig norm     | EN-VDE             |
| nominale stroom $I_N$               | 125 A              |
| nominale aderdoorsnede              | 35 mm <sup>2</sup> |
| teststift                           | B7                 |
| striplengte                         | 18 mm              |
| nominale spanning UL/CUL Usegroup B | 600 V              |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup B   | 115 A              |
| nominale spanning UL/CUL Usegroup C | 600 V              |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup C   | 115 A              |

#### Aansluitgegevens

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| min. aderdoorsnede massief                                      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede massief                                      | 35 mm <sup>2</sup>  |
| min. aderdoorsnede soepel                                       | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede soepel                                       | 35 mm <sup>2</sup>  |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1 mm <sup>2</sup>   |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 35 mm <sup>2</sup>  |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls    | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls    | 35 mm <sup>2</sup>  |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil                                    | 20                  |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil                                    | 2                   |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede massief                     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede massief                     | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel                      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel                      | 6 mm <sup>2</sup>   |

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls   | 4 mm <sup>2</sup>   |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls | 6 mm <sup>2</sup>   |
| AWG volgens UL/CUL min.                                                   | 20                  |
| AWG volgens UL/CUL max.                                                   | 2                   |

#### Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCEB CB Scheme

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden