


UCT-TMF 8 YE

Artikelnummer: 0828749



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0828749>

Codering voor klemmen, mat, geel, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, montage techniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 8,2 mm, Schrijfvlak: 7,4 x 4,7 mm

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 523615
sales group	B102
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 88 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

Opmerking	codeerbaar met thermische printer
lengte (b)	5 mm
hoogte	1,64 mm
breedte (a)	7,6 mm
kleur	geel
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	polycarbonaat
	polycarbonaat
aantal afzonderlijke schildjes	42
aantal afzonderlijke schildjes per regel	7
RoHS-conform	ja
halogeenvrij	ja
siliconenvrij	ja
bedrukbaarheid	thermisch
	inkjetprint
apparaat	5146464 THERMOMARK CARD
	5146563 THERMOMARK CARD-UCT-MAG2
	5147888 BLUEMARK LED
	5147999 BLUEMARK CLED
druklint	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
	5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
	5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
test op stoffen die de laklaag kunnen aantasten	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan
weersbestendigheid testspecificatie	overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2009-11
testduur	96 h
resultaat wisbestendigheidstest	Test doorstaan
zoutnevel testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
testduur	96 h
resultaat zoutneveltest	Test doorstaan
wisselend klimaat met condensvorming en SO ₂ -testsificatie	DIN 50018:1997-06
klimaattrede	KFW 1,0 S
cycli	2
resultaat condenstest	Test doorstaan
wisbestendigheid van de testspecificatiecoderingen	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
resultaat	Test doorstaan

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
5146563	THERMOMARK CARD-UCT-MAG2	Magazijn voor de THERMOMARK CARD-printer, voor de opname van UCT-matten (UCT-TMF...)

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden