

## EML (26,5X18,5)R SR

Artikelnummer: 0816906

De afbeelding toont de productvariant EML (15X9)R SR



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0816906>

Etiket, rol, zilver/mat, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, montagetechniek: plakken, Schrijfvlak: 26,5 x 18,5 mm

### Commerciële gegevens

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| EAN                   | 4 046356 107822         |
| sales group           | B130                    |
| VPE                   | 1 Pcs.                  |
| Douanetarief          | 39199000                |
| Brutogewicht per stuk | KG                      |
| Nettogewicht per stuk | KG                      |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 271 (CAT-5-2013) |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| lengte (b)                     | 26,5 mm                     |
| breedte (a)                    | 18,5 mm                     |
| kleur                          | zilver/mat                  |
| wisvastheid                    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|                                | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 150 °C           |

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| toevoegingen                                              | siliconen- en halogeenvrij               |
| materiaal                                                 | polyester                                |
|                                                           | polyester                                |
| aantal afzonderlijke schildjes                            | 2500                                     |
| aantal afzonderlijke schildjes per regel                  | 3                                        |
| RoHS-conform                                              | ja                                       |
| halogeenvrij                                              | ja                                       |
| siliconenvrij                                             | ja                                       |
| cadmiumvrij                                               | ja                                       |
| sticker                                                   | acrylaat                                 |
| bedrukbaarheid                                            | thermisch                                |
| apparaat                                                  | 5146257 THERMOMARK S1.1                  |
|                                                           | 5146231 THERMOMARK X1.2                  |
|                                                           | 5146477 THERMOMARK ROLL                  |
|                                                           | 5145313 THERMOMARK S1                    |
|                                                           | 5145274 THERMOMARK X1.1                  |
| druklint                                                  | 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110            |
|                                                           | 0829544 THERMOMARK-RIBBON 110 BU         |
|                                                           | 0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN         |
|                                                           | 0829543 THERMOMARK-RIBBON 110 RD         |
| test op stoffen die de laklaag kunnen aantasten           | VW PV 3.10.7:2005-02                     |
| resultaat                                                 | Test doorstaan                           |
| weersbestendigheid testspecificatie                       | overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2009-11 |
| testduur                                                  | 96 h                                     |
| resultaat wisbestendigheidheidstest                       | Test doorstaan                           |
| zoutnevel testspecificatie                                | DIN EN ISO 9227:2012-09                  |
| testduur                                                  | 96 h                                     |
| resultaat zoutneveltest                                   | Test doorstaan                           |
| wisselend klimaat met condensvorming en SO2-testsificatie | DIN 50018:1997-06                        |
| klimaattrede                                              | KFW 1,0 S                                |
| cycli                                                     | 2                                        |
| resultaat condenstest                                     | Test doorstaan                           |
| Sterkte folie                                             | 50 µm                                    |
| Sterkte kleefstof                                         | 24 µm                                    |

## Toelatingen



toelatingen

UL Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

## Toebehoren

Artikel

Omschrijving

Omschrijving

### algemeen

|         |                       |                                                            |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 5145384 | THERMOMARK-RIBBON 110 | Druklint, lengte: 300000 mm, breedte: 110 mm, kleur: zwart |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------|

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden