Greep uit de online catalogus

PTS 1,5/ 4-PH-5,0

Artikelnummer: 1805533



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1805533

stekerdeel, nominale stroom: 10 A, nominale spanning (III/2): 400 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, aansluittype: veerdrukaansluiting, kleur: groen

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 679145
sales group	E402
VPE	250 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 417 (CAT-1-2013)

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

rastermaat	5 mm
afm. a	15 mm
aantal polen	4

Technische gegevens

artikelfamilie	PTS 1,5/..-PH
isolatiemateriaalgroep	I

teststootspanning (III/3)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (II/2)	4 kV
nominale spanning (III/3)	250 V
nominale spanning (III/2)	400 V
nominale spanning (II/2)	600 V
nominale stroom I_N	10 A
nominale aderdoorsnede	2,5 mm²
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
striplengte	8 mm

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,2 mm²
max. aderdoorsnede massief	2,5 mm²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	1,5 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,25 mm² 1
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	1 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	14

Toelatingen


toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

diagram



Type: PTS 1,5/...-PH-5,0 met PST 1,3/...-5,0

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden